







DETAIL D:
PARTIE SUPERIEURE PORTE-MODULE



COUPE CC



COUPE AA

TT	-	-	-		
	-	PORTE-MODULE BLANC	-		
	-	PORTE-MODULE GRIS	-		
	-	PORTE-MODULE BLEU	-		
	-	PORTE-MODULE VERT	-		
	-	PORTE-MODULE JAUNE	-		
	-	PORTE-MODULE ROUGE	-		
	-	PORTE-MODULE MARRON	-		
	-	PORTE-MODULE NOIR			
DECOURPAGE	(1) MATIERE	DESIGNATION	NUMERO PIECE	plan# piece INDICE	
MAISE ESTIMEE	(2) TRAITEMENT				
APPROPRIATION	(3) REVETEMENT				

X	X	X	X	X	X	X	X			BRUT		1	RESSORT (ACIER)	4
X	X	X	X	X	X	X	X			NATUREL		1	JOINT (SILICONE)	3
X										BLANC	12.1	1	PORTE MODULE (PA 6.6 GV20)	2
	X									GRIS	8.5	1		
		X								BLEU	10.3	1		
			X							VERT	6.7	1		
				X						JAUNE	3.1	1		
					X					ROUGE	13.9	1		
						X				MARRON	4.9	1		
							X			NOIR	AUCUN DETROMPAGE	1	MODULE 2POS. (PA 6.6)	1
X	X	X	X	X	X	X	X			VIOLET		1		
144473- COULEUR										DETROMPAGE "X"		QTE	DESCRIPTION	REP.

					NUMERO	DESCRIPTION	OBSERVATION	RE
							DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCES	
					DESSINE LE	MATIERE	 TE Connectivity	
					26.11.90	-		
					PAR	FINITION	CLASSE	
					R PATIN	-		
					VERIFIE LE	-		
					PAR	DIMENS. FIL	ISOLANT	TYPE
					-	0.35 A 1 mm ²	-	
					PLAN FAIT EN	TOLERANCES	ECHELLE	N°
					CAO	SAUF INDICATION	2:1	C144473
						# 0,2		
p ECO-11-005924					RK	GRAPHI		
REV. MODIFICATIONS					DES	DATE	ne pas modifier le colque	
					CONNECTEUR ETANCHE 2 VOIES POUR J.P.T.			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[144473-3](#)