


Polarisation N (X = N)

DMC-M 01-08 AX



CARACTERISTIQUES

TEMPERATURE D'UTILISATION

: -55°C à +175°C

MATERIAUX

: Thermoplastique et silicone fluore

TENSION DE TENUE

: 1800 V eff. ; 50 Hz




Ø SUR GAINÉ CABLES ADMISSIBLES

: 3.80 à 5.15 mm

UTILISATION CONTACTS

: Contact DATABUS (182-0034-03) ; contact de PUISSANCE (182-0001-08)

⚠ Marquages réalisés sur la face opposée aux clés



ORIGINAL EN ROUGE



Groupe Compagnie DEUTSCH

CE D

17, rue LAVOISIER

27000 EVREUX

FICHE TECHNIQUE

204-19-A/F00

q	29-11-99	OE360299
Indice	Date	Observations
ORIGINE :	DE 34040	

SERIE DMC-M

DESIGNATION

MODULE P

DATE 26 10 93

VISA

REF : DMC-M 01-08 AX

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF000000000015147](#)