

Polarisation N (X = N)

DMC-M 01-08 BX

1 Contacts #08

Livre sans contact S

Polarisation N;A;B;C;D

CARACTERISTIQUES

TEMPERATURE D'UTILISATION

: -55°C à +175°C

MATERIAUX

: Thermoplastique et silicone fluore

TENSION DE TENUE

: 1800 V eff. ; 50 Hz

Ø SUR GAINÉ CABLES ADMISSIBLES






: 3.80 à 5.15 mm

UTILISATION CONTACTS

: Contact DATABUS (182-0035-03) ; contact de PUISSANCE (182-0003-08)

⚠ Marquages réalisés sur la face opposée aux clés

ORIGINAL EN ROUGE



DMC-M 01-08 BX

a	29-11-99	OE360299
Indice	Date	Observations
ORIGINE :	DE 34040	

SERIE	DMC-M	DATE	26 10 93	VISA
DESIGNATION	MODULE S	REF :	DMC-M 01-08 BX	



Groupe Compagnie DEUTSCH

17, rue LAVOISIER
27000 EVREUX

FICHE TECHNIQUE

204-19-A/F00

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF000000000015160](#)