







MAX. WIRE THICKNESS: 2.5 mm 2 FLR
max. Drahtgrosse:

CODING C
Kodierung C



TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.			
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMÄSS GPS (ISO STANDARDS).			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN 05JAN2004 C. Goetz CHK 06JAN2004 J. Granow APVD 06JAN2004 J. Hass	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN: ISO 8015 0 PLC $\pm 0.2\text{mm}$ + PLC $\pm$ - PLC $\pm$ + PLC $\pm$ - PLC $\pm$ + PLC $\pm$ - PLC $\pm$ ANGLE S/WINKEL $\pm 2^\circ$	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18622 APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ. 114-18255	
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	
SEE TABLE siehe Tabelle		SEE TABLE siehe Tabelle	
		WEIGHT GEWICHT 15g	
CUSTOMER DRAWING			

		TE Connectivity			
NAME 1.5MM PIN HOUSING, 5-7POS., ASSY 1.5mm Stiftgehaeuse, 5-7pol., Assy -					
SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1718230			RESTRICTED TO NUR FUER
/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 1	OF VON 1	REV A5

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1718230-3](#)