

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2002

© COPYRIGHT 2002

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.


4

3


2

1


AGGANCIO SECONDARIO COMPLETAMENTE INSERITO  
(SECONDARY LOCK COMPLETELY MOUNTED)




SCALE 3:2



SCALE 3:2





SCALE 3:2



SCALE 3:2

STATO DI FORNITURA  
(SUPPLYING CONDITION)





SCALE 3:2

1) IL CONNETTORE SI ACCOPPIA CON LA CONTROPARTE P/N 284875  
(CONNECTOR MATEABLE WITH COUNTERPART P/N 284875)

2) N.RO 4 CAVITA' ADATTE PER CONTATTI MASCHIO 2.8x0.6mm TYP.A STAGNATI  
(N. 4 CAVITIES SUITABLE FOR 2.8x0.6mm TYP. A TAB CONTACTS TIN PLATED)  
P/N 2-964294-1 : ADATTO PER RANGO FILO 0.5-1.0 sqmm  
(SUITABLE FOR 0.5-1.0 sqmm WIRE SECTION)  
P/N 2-964296-1 : ADATTO PER RANGO FILO > 1.0-2.5 sqmm  
(SUITABLE FOR > 1.0-2.5 sqmm WIRE SECTION)

3) N.RO 16 CAVITA' ADATTE PER CONTATTI MASCHIO 1.6x0.8mm TYP.A STAGNATI  
(N. 16 CAVITIES SUITABLE FOR 1.6x0.8mm TYP. A TAB CONTACTS TIN PLATED)  
P/N 964265-2 : ADATTO PER RANGO FILO 0.35-0.5 sqmm  
(SUITABLE FOR 0.35-0.5 sqmm WIRE SECTION)  
P/N 964267-2 : ADATTO PER RANGO FILO > 0.5-1.0 sqmm  
(SUITABLE FOR > 0.5-1.0 sqmm WIRE SECTION)  
P/N 1241846-2 : ADATTO PER RANGO FILO > 1.0-1.5 sqmm  
(SUITABLE FOR > 1.0-1.5 sqmm WIRE SECTION)

4) IL CONNETTORE VIENE FORNITO CON AGGANCIO SECONDARIO NELLA STESSA  
SCATOLA IN PARI QUANTITA'  
(CONNECTOR IS SUPPLIED WITH SECONDARY LOCK IN THE SAME BOX IN SAME  
Q.TY)

5) AGGANCIO SECONDARIO COMPLETAMENTE INSERITO, DOPO INSERIZIONE DI  
CONTATTI IN CAVITA'  
(SECONDARY LOCK COMPLETELY MOUNTED, AFTER CONTACTS INSERTION INTO  
CAVITIES)

6) LE POLARIZZAZIONI -3 E -4 DIFFERISCONO DALLE -1 E -2 SOLAMENTE PER  
LA POSIZIONE DEL SISTEMA DI AGGANCIO A PANNELLO  
(POLARIZATIONS -3 AND -4 ARE DIFFERENT FROM -1 AND -2 ONLY FOR  
THE PANEL HOOK DEVICE POSITION)

P/N 284879-1 COME MOSTRATO (CODICE A)  
(P/N 284879-1 AS SHOWN (CODING A))

VEDI FOGLIO 2 PER LE ALTRE POLARIZZAZIONI  
(SEE SHEET 2 FOR OTHER POLARIZATIONS)

|                 |                                               |                         |                                                     |               |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1               | ROSSO<br>(RED)                                | PA66 GF30               | DISPOSITIVO AGGANCIO SECONDARIO<br>(SECONDARY LOCK) | 2             |
| 1               | NERO, GRIGIO, MARRONE<br>(BLACK, GREY, BROWN) | PA66 GF20               | BLOCCHETTO PORTACONTATTI<br>(HOUSING)               | 1             |
| Q.TA'<br>(Q.TY) | COLORE<br>(COLOUR)                            | MATERIALE<br>(MATERIAL) | DESCRIZIONE<br>(DESCRIPTION)                        | NO.<br>(ITEM) |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm

MATERIAL  
SEE TABLE  
VEDI TABELLA

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±0.3  
1 PLC ±0.2  
2 PLC ±0.1  
3 PLC ±  
4 PLC ±  
ANGLES ±1°  
FINISH -

DWN M. POLIZZI 25JUL2002  
CHK O. CANUTO 25JUL2002  
APVD A. GENIA 25JUL2002

PRODUCT SPEC  
108-20243  
APPLICATION SPEC  
411-20071  
WEIGHT -  
Customer Drawing

TE Connectivity

NAME  
AMP MCP 1.5/2.8 TAB HOUSING  
20 POS. ASS'Y - UNSEALED

SIZE  
A2

CAGE CODE  
-

DRAWING NO  
C-284879

RESTRICTED TO  
-

SCALE 2:1  
SHEET 1 OF 4  
REV C

1471-9 (3/13)






D

C


B

A

P/N 284879-6



CODICE DI POLARIZZAZIONE (POLARIZATION CODING)




SCALE 3:2


P/N 284879-6 REV. C  
BLOCCHETTO COLORE MARRONE  
(HOUSING BROWN COLOUR)  
CODICE C (CODING C)  
CONTROPARTE ADATTA:  
(SUITABLE COUNTERPART:  
P/N 284875-5

OVERALL DIMENSIONS  
(DIMENSIONI DI INGOMBRO)


PANEL FIXING CONFIGURATIONS WITH SAME SLIDE  
ACTUATING DIRECTION  
(CONFIGURAZIONI PER FISSAGGIO A PANNELLO  
CON STESSA DIREZIONE DI CHIUSURA SLITTE)




PANEL FIXING CONFIGURATIONS WITH OPPOSITE SLIDE  
ACTUATING DIRECTION  
(CONFIGURAZIONI PER FISSAGGIO A PANNELLO  
CON DIREZIONE OPPOSTA DI CHIUSURA SLITTE)




DIMENSIONI DI INGOMBRO IN FASE DI ACCOPPIAMENTO  
VERSIONE MODULARE  
(OVERALL DIMENSIONS DURING MATING PHASE MODULAR VERSION)



SCALE 2:1



SCALE 1:1



SCALE 1:1

|                                        |  |                          |                                  |              |            |               |
|----------------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------|------------|---------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN M. POLIZZI 25JUL2002 | TE Connectivity                  |              |            |               |
| DIMENSIONS:                            |  | CHK O. CANUTO 25JUL2002  |                                  |              |            |               |
| mm                                     |  | APVD A. GENIA 25JUL2002  | NAME AMP MCP 1.5/2.8 TAB HOUSING |              |            |               |
|                                        |  | PRODUCT SPEC             | 20 POS. ASS'Y - UNSEALED         |              |            |               |
|                                        |  | APPLICATION SPEC         | -                                |              |            |               |
| MATERIAL                               |  | WEIGHT                   | SIZE A2                          | CAGE CODE    | DRAWING NO | RESTRICTED TO |
| SEE TABLE                              |  | -                        | -                                | -            | C-284879   | -             |
|                                        |  | Customer Drawing         | SCALE 2:1                        | SHEET 4 OF 4 | REV C      |               |

D

C

B

A

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[284879-2](#)