

Système de Référence
Part numbering

Codage
Keying
(N,A,B,C,D,E,F,G)


Joint
Gasket
rien : sans
omit : without
S : avec
S : with

DMC-MD 24 *-*-*-*


Plaque de codage
Keying plate
rien : sans
omit : without
K : avec
K : with

Plaque de fixation
Nutplate
rien : sans
omit : without
T : avec
T : with

ENCOMBREMENT MAXIMAL
Overall Dimensions



Date-code produit = Lot de moulage
Product date-code = molding batch



CODAGE N REPRESENTE
N KEYING REPRESENTED

△ Position et sens du marquage non contractuel/ Position and direction of the marking not contractual

NOTA :

Matériaux : boîtier et plaque de codage : thermoplastique
joint : silicone
plaque de fixation : acier inox

Material : shell and keying plate : thermoplastic
gasket : silicone
nutplate : stainless steel

Protection : métallisation nickel (boîtier).

Plating : nickel (shell).

Masse : 9 gr maxi.

Weight : 9 gr maxi.

Livré avec bouchon de protection.

Delivered with dust cap.

A utiliser avec modules DMC-M série II.

To be used with modules DMC-M serie II.

Conforme à la norme EN4165-025
et BACC65BV

Compliant with EN4165-025 and BACC65BV
specification.

Dimensions en millimètres [pouces]

Dimensions in millimeters [inches]

e	19/06/18	OE200618	SERIE DMC-M Série II	DATE 12-07-2007	VISA Creation Created	VISA Approval Approval
d	12/11/14	Voir OE111114				
Revision	Date	Observations	DESIGNATION	Embase Mono-module Receptacle Single-module	REF : P/N: DMC - MD 24 X-X-X-X	- -
ORIGINE :	ORIGIN :	DE-014-04				VERSION REVISION



Connecteurs Electriques Deutsch
17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA SHEET

204-119-C/101

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF000000000104661](#)