

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

BY TE INCORPORATED.
VON TE INCORPORATED.

COPYRIGHT 1975
URheberrecht 1975



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
DIESE ZEICHNUNG IST UNVERÖFFENTLICHT.

TE Connectivity
TE Connectivity

TE Connectivity
TE Connectivity

MATED WITH: PASSEND ZU:	LOC AI	DIST -	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
-	-	-	P LTR			
PROJECT NR.: E 75-9231			V Contact pin base material change from CuSn (Phosphor bronze) to CuZn (Brass). Plating change from min. 0.8microns gold plating to min. 0.7 microns Pd Ni + 0.1 microns gold flash at contact area (Area F).	24JUN 2014	TJ	JK

POLZ.	L±0.5	BESTELL-NR.
-	-	-
2	5.08	825 437 -2
3	7.62	-3
4	10.16	-4
5	12.70	-5
6	15.24	-6
7	17.78	-7
8	20.32	-8
9	22.86	-9
10	25.40	1-
11	27.94	1-
12	30.48	1-
13	33.02	1-
14	35.56	1-
15	38.10	1-
16	40.64	1-
17	43.18	1-
18	45.72	1-
19	48.26	1-
20	50.80	2-
21	53.34	2-
22	55.88	2-
23	58.42	2-
24	60.96	2-
25	63.50	2-
26	66.04	2-
27	68.58	2-
28	71.12	2-
29	73.66	2-
30	76.20	3-
31	78.74	3-
32	81.28	3-
33	83.82	3-
34	86.36	3-
35	88.90	3-
36	91.44	3-
37	93.98	3-
38	96.52	3-
39	99.06	3-
40	101.60	4-
41	104.14	4-
42	106.68	4-
43	109.22	4-
44	111.76	4-
45	114.30	4-
46	116.84	4-
47	119.38	4-
48	121.92	4-
49	124.46	4-
50	127.00	5- 825 437 -0



MATING SIDE: MIN 0.7µm PdNi + 0.1µm GOLD FLASH.
SOLDER SIDE: MIN 2.5µm TIN OVER 1.27µm NICKEL.

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING
PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE

-	-	-	-	Cu Zn	1	CONTACT PIN KONTAKTSTIFT	2
-	-	-	-	PBT GV	GREEN GRÜN	PIN HOUSING STIFTGEHÄUSE	1
CUSTOMER PART NO	TE PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO

DIMENSIONS, DIMENSIONEN, mm	DWN DAHLHEIMER 05.12.75	MATERIAL -	FINISH OBERFLÄCHE/FARBE -
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALLGEMEINTOLERANZEN	CHK BÖCK 17.12.75	TE Connectivity	
p.p. 150 8015	APVD -	NAME AMPMODU II PIN HEADER, 90DEGREE, SINGLE ROW	
p.p. 150 2768 - mH -E	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18012	SIZE A4	CAGE CODE 00779
p.p. DIN 16901 - 140	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-825437	RESTRICTED TO NUR FÜR -
0 PLC ±0.2	WEIGHT GEWICHT -	MASSSTAB 4:1	
1 PLC ±0.2	BLATT 1 OF 1		
2 PLC ±0.2	REV V		
3 PLC ±1	CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-825437-2](#)