




EX		Polarisation N (X = N)		DMC-M 04-12 AXE	
DMC-M 04-12 AXE 4 Contacts #12 Livre sans contact P Polarisation N, A, B, C, D Version etanche					
CARACTERISTIQUES TEMPERATURE D'UTILISATION : -55°C a +175°C MATERIAUX : Thermoplastique et silicone fluore TENSION DE TENUE : 1800 V eff. ; 50 Hz Ø SUR GAINÉ CABLES ADMISSIBLES : 2.46 a 3.61 mm UTILISATION CONTACTS NORMALISES : MIL C 39029/58-365		ORIGINAL EN ROUGE 			
1 ⚠ Marquages realises sur la face opposee aux cles					
a		29-11-99		0E360299	
Indice		Date		Observations	
ORIGINE :		DE 34040			
C.E.D		Série DMC-M (version etanche)		DATE 22 02 95	
Groupe Compagnie DEUTSCH		DESIGNATION		VISA	
17, rue LAVOISIER		MODULE P		REF : DMC-M 04-12 AXE	
27000 EVREUX		FICHE TECHNIQUE		204-19-A/F00	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF000000000015186](#)