

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.



RELEASED FOR PUBLICATION

2007

© COPYRIGHT 2007

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
A1	-					


* Handzange geschlossen
Handtool closed** Handzange geoeffnet
Handtool open

Handzange mit zwei profilierten und zwei glatten Crimpflaechen. Querschnittsbereich 0,08 - 10 mm²
Hand tool with two serrated and two smooth crimp surfaces. Wire size range 0.08 - 10 mm²

Handzange geeignet zum Crimpen von Aderendhuelsen mit und ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228 - Teil 1 und Teil 4. Maximale Crimplaenge 13 mm
Hand tool able to crimp wire ferrules with or without plastic sleeves according to DIN 46228 - Part 1 and Part 4. Maximum crimp length 13 mm

Tyco Electronics Aderendhuelsen TE PN 966066 und 966067 koennen mit dieser Handzange (max. Crimplaenge 13 mm) verarbeitet werden.
Tyco Electronics wire ferrules TE PN 966066 and 966067 can be processed with this hand tool (max. length 13 mm)

Hand tool mit Bedienungsanleitung 411-18468 im Karton verpackt
Hand tool packed in a card board with instruction sheet 411-18468



Ersatzteile / Spare parts

5-539783-0	Zugfeder/pull spring	2
5-539783-1	Zugfeder/pull spring	1
TE PN	DESCRIPTION	POS.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN Ch.Witt	03SEP2007	tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: mm-DIN 7168-m		CHK	-	NAME Handzange fuer Aderendhuelsen Handtool for Wire Ferrules	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	-		
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		PRODUCT SPEC	-	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
MATERIAL -		APPLICATION SPEC	-	RESTRICTED TO	
FINISH -		WEIGHT	380 g	A3 00779 C-7-1579014-0	
CUSTOMER DRAWING		SCALE	1	SHEET	1 OF 1
		REV	A		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[7-1579014-0](#)