


Polarisation N (X = N)

DMC-M 08-16 AX



CARACTERISTIQUES

TEMPERATURE D'UTILISATION

: -55°C à +175°C

MATERIAUX

: Thermoplastique et silicone fluore

TENSION DE TENUE



: 1800 V eff. ; 50 Hz

Ø SUR GAINÉ CABLES ADMISSIBLES

: 1.63 à 2.77 mm

UTILISATION CONTACTS NORMALISES : MIL C 39029/58-364

⚠ Marquages réalisés sur la face opposée aux clés






Polarisation A (X = A)

Polarisation B (X = B)

Polarisation C (X = C)

Polarisation D (X = D)

ORIGINAL EN ROUGE



α 29-11-99 OE360299

SERIE DMC-M

DATE 26 10 93 VISA

Indice Date Observations

DESIGNATION

ORIGINE : DE 34040

MODULE P

REF : DMC-M 08-16 AX



G.D
Groupe Compagnie DEUTSCH

17, rue LAVOISIER
27000 EVREUX

FICHE TECHNIQUE

204-19-A/F00

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF000000000015218](#)