


Polarisation N (X = N)

DMC-M 12-20 PX



CARACTERISTIQUES

TEMPERATURE D'UTILISATION

: -55°C à +175°C

MATERIAUX

: Thermoplastique et silicone fluore

TENSION DE TENUE

: 1800 V eff. ; 50 Hz



Ø SUR GAINÉ CABLES ADMISSIBLES

: 1.01 à 2.11 mm

UTILISATION CONTACTS NORMALISES

: MIL C 39029/58-363

⚠ Marquages réalisés sur la face opposée aux clés






Polarisation D (X = D)

Polarisation C (X = C)

Polarisation B (X = B)

Polarisation A (X = A)

ORIGINAL EN ROUGE



a		29-11-99	OE360299	SERIE		DMC-M	DATE	26 10 93	VISA
Indice		Date	Observations	DESIGNATION		MODULE P	REF : DMC-M 12-20 PX		
ORIGINE :		DE 34040							
				17, rue LAVOISIER 27000 EVREUX				FICHE TECHNIQUE	
								204-19-A/F00	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[ZPF000000000015268](#)