

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

2000.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

2000.

MATED WITH:
PASSEND ZU:

HEE

LOC

AI

DIST

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	B2	REVISED PER ECO-11-004886		29APR11	HMR	MM

PROJECT NR.:
EGGMN04414

5

2

3

1

4

44

51

20

37

27

34

* distance for guaranteed
contact 21 mm max.

Sti

Bu

19,5*

1

Material, LCP-GF

2

Material, insert: PC-GF20

3

Material, cover: PC-GF20

4

Packacking: 10 pieces

PN 0-1; 0-2

8

9

10

6

7

4

5

1

2

3

Panet cut-out for contact insert
when used without housing

44

20

27

36

52

M3

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWELIG LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
DIMENSIONEN:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

n. ISO 8015
n. ISO 2768 -
n. DIN 16901 -

mH -E
140

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC

#

ANGLES/WINKEL
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE

#

MATERIAL

DWN
SCHNEIDER
02.05.2005

CHK
M.SCHWEIGER
02.05.2005

APVD
T.SCHNURPFEIL
02.05.2005

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-74045

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-74060

WEIGHT
GEWICHT

NAME
FEMALE INSERT
HEE.10.BU.C

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
1102919

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB

SHEET
BLATT
1

OF
VON
1

REV
B2

AMP 1470-19 REV 27JUN96

This is a TRANSLATED file from
Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1102919-1](#)