









PN 1-1534127-1
CODING (GROOVES A-C) AS SHOWN
Kodierung **A** (Nuten A-C) wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:

SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION,
LEVER IN LOCKED POSITION.



Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung,
Hebel in Verriegelungsstellung.



MATING CONDITION:
steckbarer Zustand:


CONNECTOR IS MATEABLE WITH COUNTERPART
ONLY IF LEVER IS IN PRE-LOCKED POSITION!

Steckverbinder nur mit Kupplungspartner steck-
bar, wenn Hebel in Vorraststellung!



SECTION **A-A**
Schnitt

INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUGS:
Einstecktiefe Blindstopfen:



DETAIL **Z**
Einzelheit

LOC	DIST	REVISIONS				DATE	DWN	APVD
		P	LTR	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG			
A1	-	C2		NOTE 1 CHANGED	SEE PCN E-13-003417	22FEB2013	RD	JG
		D		NOTE 17 UPDATED	SEE PCN E-16-009127	08FEB2016	NP	FE
		E		SLIDE CHANGED	SEE PCN E-19-007638	10MAY2019	SK	FE
		F		SLIDE/LEVER CHANGED	SEE PCN E-20-010814	30JUL2020	NP	GL

NOTES
Bemerkungen


- AMP OR TE CONNECTIVITY LOGO (BOTH POSSIBLE) AND TE CONNECTIVITY PART NUMBER ASS'Y
AMP oder TE CONNECTIVITY Logo (beides möglich) und TE CONNECTIVITY Nummer Verkaufsteil
 - CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
 - PRODUCTION DATE OF ITEM 1
Produktionsdatum von Pos. 1
 - MATERIAL MARKING OF ITEM 1 ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung von Pos. 1 nach VDA 260
 - MOULD CAVITY MARKING
Nestkennzeichnung
 - LAYER PACKAGING IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
 - FITS TO TE CONNECTIVITY INTERFACE DRAWING FOR TAB CONNECTOR 114-18085-030
Passend zu TE CONNECTIVITY Anschluss-Ausfuehrungsvor-schrift 114-18085-030
 - CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8 CON-TACTS (SWS) SEE PRODUCT GROUP DRAWING TE CONNECTIVITY: 1355036,
MAX. WIRESIZE: 2,5mm² FLR
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 2.8 Kontakte (EDS) siehe Produkt-Gruppenzeichnung TE: 1355036
max. Drahtgroessenbereich: 2,5mm² FLR
 - SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING DEV.
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
 - DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW17
Ausgelegt fuer Wellrohr NW17
 - WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulaessig bis
 - TE CONNECTIVITY PART NUMBER OF. ITEM 1
TE CONNECTIVITY Teilenummer von Pos. 1
 - REVISION STATUS OF ITEM 1
Revisionsstand von Pos. 1
 - INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUG: 1*3,
CAVITY PLUG IS SHOWN SYMBOLICALLY ONLY
AND NOT A PART OF ASS'Y 15341271!
Einstecktiefe der Blindstopfen: 1*3,
Blindstopfen ist nur symbolisch dargestellt
und kein Bestandteil der Verkaufsass'y 15341271!
TE CONNECTIVITY: 828922
 - FITTING COVER SEE DRAWING (COVER IS NOT
A PART OF ASS'Y 15341271):
Passende Abdeckkappe s. Zeichnung (die Kappe ist
kein Bestandteil der Verkaufsass'y 15341271):
TE CONNECTIVITY: 1394050
 - SUITABLE CABLE TIE: MAX. WIDTH 4.4mm
Passender Kabelbinder: max. Breite 4.4mm
- 17 THE USE OF LACQUER ON THE PART MAY RESULT IN
HIGHER OPERATION FORCES THAN SPECIFIED IN THE
TE PRODUCT SPECIFICATION. THIS CAN LEAD TO FAILURE
OF FUNCTIONAL FEATURES (EX. LEVERS) IN THE WORST CASE.
A QUALIFICATION WITH THIS LACQUER CONDITION
MUST BE DONE BY THE APPLYING USER
Eine Lackierung der Steckverbindung kann hoehere
Befoeligungskraefte zur Folge haben, als in der
TE Produkt-Spezifikation angegeben. Dies kann im
ungenuestigsten Fall auch zum Bruch von Befoeligungshilfen
(z.B. Hebel) fuehren. Die Eignung des verwendeten
Lacks fuer die Werkstoffe der Steckverbindung ist
vom Anwender zu ueberpruefen
- FEATURES FOR OPTIONAL SEALING WITH EYE
DIAMETER RESP. WIDTH 1.5*1
a) SEALING HOUSING/LEVER = CONNECTION
b) SEALING HOUSING/CAP (BOTH SIDES)
Elemente fuer optionale Plombierung mit Oesen-
Durchmesser bzw. -Weite 1.5*1
a) Plombierung Gehaeuse/Hebel = Steckverbindung
b) Plombierung Gehaeuse/Kappe (beidseitig)

FURTHER CODINGS
Weitere Kodierungen

SCALE 1:1
M 1:1


PN 2-1534127-1

CODING (GROOVES A-D)
Kodierung **B** (Nuten A-D)




PN 3-1534127-1

CODING (GROOVES B-C)
Kodierung **C** (Nuten B-C)



PN 4-1534127-1

CODING (GROOVES B-D)
Kodierung **D** (Nuten B-D)



ORDER NO. Bestell-Nr.	REV.	CUSTOMER PART NO. Kunden Sach-Nr.
4-1534127-1	1	F
3-1534127-1	1	F
2-1534127-1	1	F
1-1534127-1	1	F

1	1	1	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	F	B	7
1	1	1	1	PA66-GF30	WINE RED weinrot	SLIDE, RH Schieber, rechts	F	C	6
1	1	1	1	PA66-GF30	WINE RED weinrot	SLIDE, LH Schieber, links	F	C	5
1	1	1	1	MVO	ORANGE orange	SEALING Dichtung		A	4
1	1	1	1	PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY BLOCK Kontakthueuse		A	3
1	1	1	1	PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung		B	2
1	1	1	1	CLARET VIOLET bord.violett	AMP MCP 2.8 HSG., CODING D, 90°			C	
1	1	1	1	LIGHT BLUE lichtblau	AMP MCP 2.8 HSG., CODING C, 90°			C	
1	1	1	1	PBT-GF20	NATURAL natur	AMP MCP 2.8 HSG., CODING B, 90°		C	
1	1	1	1	PBT-GF20	BLACK schwarz	AMP MCP 2.8 HSG., CODING A, 90°		C	
1	1	1	1	PBT-GF20	BLACK schwarz	AMP MCP 2.8 HSG., CODING A, 90°		C	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN R. HUEBNER CHK R. HUEBNER APVD J. HASS				12-JUN-03 12-JUN-03 13-JUN-03				TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIN 18015 DIN 18015 - 140				NAME AMP MCP 2.8 SOCKET HSG., 21POS., SEALED WITH SECONDARY LOCKING DEVICE				SIZE AMP MCP 2.8 Buchsengeh., 21polig, gedichtet mit zweiter Kontaktsicherung			
MATERIAL SEE TABLE s. Tabelle				FINISH/BOERFLAECHENFARBE SEE TABLE s. Tabelle				WEIGHT GEWICHT 48g				RESTRICTED TO NUR FUEH -			
CUSTOMER DRAWING				/KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSSTAB 2:1				SHEET BLATT 1			
								REV F							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-1534127-1](#)