




CUT OFF (SYMMETRIC)
Befestigungsausschnitt (symmetrisch)



CUT OFF WITH POLARISATION
Befestigungsausschnitt mit Polarisation




-POLARISATION FEATURE
-Polarisations-Merkmal




FIXING WITH SLIDE Befestigung mit Schieber	
W ALLTHICKNESS "X" Wandstaerke "X"	TE ORDER NO. TE Best. Nr.
1.0mm	0-1564562-4
1.5mm	0-1564562-5
2.5mm	0-1564562-2
3.0mm	0-1564562-1
3.5mm	0-1564562-6
4.0mm	N.N.

SLIDE FROM BOTH DIRECTIONS MOUNTABLE
Schieber von beiden Seiten montierbar




SCALE 1:1
Maßstab



PN: 1-1564518-1

PN: 3-1564518-1



PN: 2-1564518-1

PN: 4-1564518-1

NOTES
Bemerkungen

- | | |
|----|---|
| 1 | TE ORDER-Nr.
TE Bestell-Nr. |
| 2 | CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung |
| 3 | PRODUCTION DATE
Produktionsdatum |
| 4 | LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges |
| 5 | MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260 |
| 6 | BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetzgut im Versandkarton |
| 7 | MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung |
| 8 | TE LOGO
TE Logo |
| 9 | SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1564514
Passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1564514 |
| 10 | CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SW)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm ² FLR

WIRE SIZE: 1.5mm ² FLR PERMITTED ONLY IN
ASSOCIATION WITH
SINGLE WIRE SEALING PN 0-2287497-1
ALLOWED TEMPERATURE 120 DEGREE CELSIUS |


Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.6x0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR

Es ist ein Drahtgroessenbereich von 1.5mm² FLR nur
in Verbindung
mit der Einzelleiterdichtung PN 0-2287497-1
bis zu 120°C zugelassen




- 11 CAVITIES MATED WITH TAB 2.8 x 0.8 MM (SW/S)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355052
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)
- Kontaktkammer passend fuer Flachsechser 2.8 x 0.8 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr. 1355052
max. Drahtgrossenbereich: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)
- 12 INTERFACE ACC. DRAWING: 11A-18807-1
Kranzanschluß nach Zeichnung: 11A-18807-1

1-1564518-1 AS SHOWN
1-1564518-1 wie gezeigt


SECTION E-E
Schnitt



DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung



SECTION L-L
Schnitt




- | | |
|----|---|
| 13 | MATED WITH COVER SEE DRAWING: 1563110, 1563111
Passend zu Kappe siehe Zeichnung: 1563110, 1563111 |
| 14 | SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung |
| 15 | MAJFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren, liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE |
| 16 | SEALING SURFACE CUTOFF
Dichtfläche Blechausschnitt |

SURFACE ROUGHNESS Ra MAX. 1.8 µm OR LESS FOR METAL PARTS.
Werkzeugoberflaeche Ra Max. 1.8 µm oder weniger fuer Metallteile


SURFACE ROUGHNESS MIN. VDI 3400 - CLASS 24 FOR PLASTIC PARTS.
Werkzeugoberfläche Min. VDI 3400 - Class 24 fuer Kunststoffteile.

THE FLATNESS MUST BE WITHIN THE TOLERANCE OF THE SHEET.
THEREFORE WITHIN $\pm 0.1\text{MM}$.
Die Ebenheit muss innerhalb der Toleranz des Blechs liegen ($\pm 0.1\text{mm}$)

NO SINK MARKS, EJECTOR, DRAFT, DENTS, SCRATCHES,
RECESSES ON THE SEALING AREA ALLOWED.
Keine Einfallstellen, Auswerfer, Ausformschraegen, Delle,
Kratzer, Absaetze zulaessig.



SCALE 1:1
Maßstab



SCALE 1:
Maßstab

4-1564518-1	J	10	D	-	-	-	1	1	1	1	4
3-1564518-1	J	10	C	-	-	1	-	1	1	1	3
2-1564518-1	J	10	B	-	1	-	-	1	1	1	2
1-1564518-1	J	10	A	1	-	-	-	1	1	1	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	QUANTITY Stueck						ITEM NO ASSY	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-1564518-1](#)