







1 CONTACT AREA min.0.75 μ m Au OVER min.1.25 μ m Ni
Kontaktbereich min.0.75 μ m Au über min.1.25 μ m Ni

2 CRIMP AREA 1-2 μ m Sn OVER min.0.05 μ m Ni
Crimpereich 1-2 μ m Sn über min.0.05 μ m Ni



3 Min.3 μ m Ag IN LOCALIZED AREA, FLASH Ag ON REMAINDER,
BOTH OVER min.1.25 μ m Ni
Min.3 μ m Ag im lokalisierte Bereich, Rest flashversilbert, beide über min.1.25 μ m Ni

4 ALL VERSIONS SPLICE FREE EXCEPT OF
Alle Versionen Splice-free außer 5

5 SPLICE ACCORDING TO TYCO-SPEC. 118-10107 SPLICE ADDITIONAL MARK
WITH RED SPLICE-STICKER ON THE INTERLEAVING PAPER AND ON THE REEL
Splice nach Tyco-Spec. 118-10107 zusätzlich Splice mit rotem Splice-Aufkleber
auf dem Zwischenlagenpapier und auf dem Reel kennzeichnen


6 TO BE MEASURED BY DIMENSION 2 mm
Bei Ausstellung 2 mm


7 REELING TYPE

A)  B) 

8 OBSOLETE

9 NUMBER OF SERRATIONS: 4 10 NUMBER OF SERRATIONS: 2



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 21AUG2006 T. Konecny CHK P.Hasek 60CT2006 S.Vilek 60CT2006		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ISO 2768 -H -E		NAME PRODUCT GROUP DRAWING FOR 2.8 mm FASTIN-FASTON® TAB	
		APVD S.Vilek 60CT2006			
0 PLC +0.2 1 PLC +0.2 2 PLC +0.2 3 PLC +0.2 4 PLC - ANGLES - ±1.5°		PRODUCT SPEC 108-18299 APPLICATION SPEC 114-18016			
MATERIAL see table siehe Tabelle		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C=1670467			
FINISH see table siehe Tabelle		WEIGHT -		RESTRICTED TO CUSTOMER DRAWING	
		SCALE 5:1		SHEET 1 of 1	
				REV A	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[928930-2](#)