

PREFERRED MOUNTING SITUATION FOR CABLE TIE
Bevorzugte Montagestellung fuer Kabelbinder

TE LOGO RELATED TO MOLDING TOOL
TE Logo abhaengig vom Spritzgusswerkzeug

SECTION K-K Schnitt

DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung

SECTION A-A Schnitt

LOC A1

DIST -

REV. F

LYR H

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE 31MAR2011

DWN DB

APVD JG

PROJKT NR. EGATN06340

H1 DETAILS SEE PCN E-11-002703

26MAR2011

C G

JG

H2 DETAILS SEE PCN E-16-001359

27APR2016

MAH.

GILC

H3 DETAILS SEE PCN E-16-011140

03AUG2016

HO.

GILC

NOTES
Bemerkungen

1

TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.

2

CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung

3

PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

4

LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges

5

MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260

6

BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetzfigt im Versandkarton

7

MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung

8

TE LOGO
TE Logo

9

SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1418448
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1418448

10

CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SW5)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR

WIRE SIZE: 1.5mm² FLR PERMITTED ONLY
IN ASSOCIATION
WITH SINGLE WIRE SEALING PN 0-2287497-1
ALLOWED TEMPERATURE 120 DEGREE CELSIUS

Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.6 x 0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR

Es ist ein Drahtgroessenbereich von 1.5mm² FLR nur
in Verbindung mit
der Einzelleiterdichtung PN 0-2287497-1
bis zu 120°C zugelassen.

11

INTERFACE ACC. Drawing: 114-18743-1
Kragenanschluss nach Zeichnung: 114-18743-1

12

MATED WITH COVER SEE DRAWING: 1670150, 1670365
Passend zu Kappe siehe Zeichnung: 1670150, 1670365

13

SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung

14

INTERFACE FOR FIXING PART
RAYMOND ODER-NO.: 017530, 018162
Schnittstelle fuer Befestigungsteil
Raymond Bestell-Nr.: 017530, 018162

15

MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintrachtigung durch Lackieren. Liegt nicht
im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE

min. 22

3

min. 6

min. 16

SUPPORTING SURFACE
Auflageflaeche

2 POS. VERSION
2 pol. Version
PN X-1670730-2

min. 22

3

min. 6

min. 16

SUPPORTING SURFACE
Auflageflaeche

2 POS. VERSION
2 pol. Version
PN X-1670730-2

CODING "A"
Kodierung

PN: 1-1670730-X

CODING "B"
Kodierung

PN: 2-1670730-X

CODING "C"
Kodierung

PN: 3-1670730-X

CODING "D"
Kodierung

PN: 4-1670730-X

4-1670730-2	H	2	D	-	-	-	-	-	-	-	-	9
3-1670730-2	H	2	C	-	-	-	-	-	-	-	-	8
2-1670730-2	H	2	B	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1-1670730-2	H	2	A	-	-	-	-	-	-	-	-	6
4-1670730-1	H	3	D	-	-	-	1	-	-	-	1	5
3-1670730-1	H	3	C	-	-	1	-	-	-	-	1	4
2-1670730-1	H	3	B	-	1	-	-	-	-	-	1	3
1-1670730-1	H	3	A	1	-	-	-	-	-	-	1	2

TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.

REV.

NO. OF POS.
Polzahl

CODE
Kodierung

QUANTITY
Stueck

ITEM
NO ASSY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT IST NUR DURCH AMF REGISTRIERTES PERSONNEL KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE SICH TECHNISCHEN VERÄNDERUNGEN FOLGEN, SIND VERBODEN.
DIE KONTAKTSICHERUNG AN DEREN ANSCHLÜSSE SIND VERBODEN.
ÄNDERUNGEN, DIE SICH TECHNISCHEN VERÄNDERUNGEN FOLGEN, SIND VERBODEN.
DIE KONTAKTSICHERUNG AN DEREN ANSCHLÜSSE SIND VERBODEN.

MASSENHEITEN
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALL DIMENSIONS

1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC

1 ISO 8015
2 DIN 9011-10
3 DIN 9011-10
4 DIN 9011-10

10°

MATERIAL
SEE TABLE
siehe Tabelle

WEIGHT
GEWICHT
11.0g

CUSTOMER DRAWING

DWN
D. Bischoff
03JUL2007

CHK
J. Grandzow
04JUL2007

APVD
Ch. Eberwein
05JUL2007

PRODUCT SPEC.
PRODUKTSPEZ.
108-94020

APPLICATION SPEC.
ANWENDUNGSSPEZ.
114-18756

SCALE
MASSSTAB
5:1

SHEET
BLATT
1

OF
VON
1

REV
H3

TE Connectivity

NAME
3POS. TAB 1.6x0.6 TAB HSG, ASSY
3pos. TAB 1.6x0.6 Flachsteckergehaeuse
HDS5 - GROUP A

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
1670730

RESTRICTED TO
NUR FÜR

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-1670730-1](#)