






LOC	DIST	REVIEWS				DATE	OWN	APVD
		P	LTR	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG			
A1	-	D1	REVISED	PER ECO-11-005294		21MAR2011	RK	HMR
		E	REVISED	PER ECO-12-000073		29FEB2012	CJV	SLB

D


C

B

A



DRAWING SHOWS 15 POS. CONNECTOR
ANSICHT ZEIGT 15 POL. STECKER




REMARKS:

- CONTACT AREA: MIN. 0.8 µm Au OVER 1.27 µm Ni,
SOLDER AREA: 3-5 µm Sn OVER MIN. 1.27 µm Ni
- PACKAGING SEE SHEET 2
- CONNECTOR SUITABLE FOR LEAD-FREE SMT SOLDER PROCESS
- TIN OVER NICKEL

BEMERKUNGEN:

- KONTAKTBEREICH: MIN. 0.8 µm Au UEBER 1.27 µm Ni,
LOETBEREICH: 3-5 µm Sn UEBER MIN. 1.27 µm Ni
- VERPACKUNGSART SIEHE BLATT 2
- STECKER GEEIGNET FUER BLEIFREIES SMT LOETEN
- ZINN UEBER NICKEL



6	2	THREAD STUD GEWINDEBOLZEN	NICKEL NICKEL	STEEL STAHL
5	5	REC. CONTACT, SMD, LONG BUCHSENKONTAKT, SMD, LANG	1	CuMg
4	4	REC. CONTACT, SMD, SHORT BUCHSENKONTAKT, SMD, KURZ	1	CuMg
3	2	BRACKET, SMD, LEFT/RIGHT WINKELSTÜCK, SMD, LINKS/RECHTS	4	CAST METAL DRUCKGUSS
2	1	REC. HOUSING BUCHSENGEHÄUSE	BLACK SCHWARZ	PCT-GF
1	1	SHELL SCHIRMBLECH	SEE TABLE SIEHE TABELLE	STEEL STAHL
POS.	QTY.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE	MATERIAL



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH DEN INTEGRierten KONTROLLIERUNG ANGEGEBEN, ES SIND KEINE VERÄNDERUNGEN ERMÖGLICH, SONST VERBODEN.		OWN L. SCHLUETER 30NOV2004	NAME HDP20 REC. HEADER, SMT, 9POS. HDP20 BUCHSENSTECKER, SMT, 9POL. EUROSTYLE		RESTRICTED TO NUR FUER -
DIMENSIONS MASSENHEITEN (mm)	TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINER TOLERANZEN	CHKD M. SCHAARSCHMIDT 01DEC2004	APVD G. FELDMEIER 01DEC2004	SIZE A1	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ±	0.2	PRODUCT SPEC. PRODUKTSPEZ. 108-94.000	APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ.	CAGE CODE 00779	SCALE MASSSTAB 5:1
MATERIAL SEE TABLE S.TABELLE	FINISH/SCHLÜSSEL SEE TABLE S.TABELLE	WEIGHT GEWICHT -	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=1740194	SHEET BLATT 1 OF VON 2	REV E
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG			

C

B

A

LOC		DIST		REVISIONS				
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
		-	SEE SHEET 1	-	-	-		



- REMARKS:
- COVER TAPE WITH BLISTER BELT WELDED OR PASTED
 - BLISTER BELT, COVER AND TAPE ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3
 - FIRST AND LAST RUNNING OF THE CARRIER TAPE ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3
 - 7m BLISTERBELT AND 7.1m COVER TAPE, 225 LOOSE PIECE PARTS

- BEMERKUNGEN:
- ABDECKBAND MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST ODER VERKLEBT
 - BLISTERGURT, ABDECKBAND UND REEL NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
 - VOR- UND NACHLAUF AM BLISTERGURT NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
 - 7m BLISTERGURT UND 7.1m ABDECKBAND, 225 EINZELTEILE

		4-1740194-2	3-1740194-2	2-1740194-2	1-1740194-5	0-1740194-5			
		4-1740194-5	3-1740194-5	2-1740194-5	1-1740194-5	0-1740194-5			
1740194	4	225	-	-	-	-	SUB-D REC. HEADER, 9 POS., STUD M3 SUB-D BUCHSENSTECKER, 9 POL., BOLZEN M3	-	-
	4	-	225	-	-	-	SUB-D REC. HEADER, 9 POS., STUD UNC4-40 SUB-D BUCHSENSTECKER, 9 POL., BOLZEN UNC4-40	-	-
	4	-	-	225	-	-	SUB-D REC. HEADER, 9 POS., M3 SUB-D BUCHSENSTECKER, 9 POL., M3	-	-
	4	-	-	-	225	-	SUB-D REC. HEADER, 9 POS., UNC4-40 SUB-D BUCHSENSTECKER, 9POL., UNC4-40	-	-
	4	-	-	-	-	225	SUB-D REC. HEADER, 9 POS. SUB-D BUCHSENSTECKER, 9POL.	-	-
	3	7.1m	7.1m	7.1m	7.1m	7.1m	COVER BELT FOR BLISTER BELT ABDECKBAND FÜR BLISTERGURT	TRANSPARENT	PET
	2	7m	7m	7m	7m	7m	BLISTER BELT BLISTERGURT	GREY/BLACK GRAU/SCHWARZ	PS
ORDER NO. BESTELL-NR.	1	1	1	1	1	1	REEL-PACKING MEHRWEGSPULE	GREY GRAU	PS
	POS.						DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN L. SCHLUETER CHK M. SCHAARSCHMIDT APVD G. FELDMEIER	30NOV2004 01DEC2004 01DEC2004	NAME HDP20 REC. HEADER, SMT, 9POS. HDP20 BUCHSENSTECKER, SMT, 9POL. EUROSTYLE	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC. 108-94000 APPLICATION SPEC.	
MATERIAL SEE TABLE S. TABELLE		FINISH SEE TABLE S. TABELLE		WEIGHT -	
				CUSTOMER DRAWING	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-1740194-2](#)