







Schnitt A-A
SECTION A-A



Schnitt B-B
SECTION B-B



Leitung / WIRE :
Einzelanschlag : FLR Litze / SINGLE CONNECTION : FLR STRANDED WIRE

Verarbeitung / APPLICATION :
Leiter / WIRE : F-Crimp
Isolation : F-Crimp / INSULATION : F-CRIMP
Drahtgr??enbereich / WIRE SIZE RANGE : 0.2 – 0.5 mm?

1. ALLOWED ONLY WELDED SPLICES.

Leitungsquerschnitt in mm? CROSS SECTION IN mm?								
Einzel- anschlag SINGLE CONNECTION								
	0.20	0.25	0.35	0.50	—	—	—	—
0.20	X							
0.25	X							
0.35	X							
0.50	X							
—								
—								

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWELN LETZTQUELTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
DIMENSIONEN:
mm

MATERIAL
—

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN
±0.2

0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-

ANGLES /WINKEL ±-
FINISH /OBERFLÄCHE/FARBE

DWN
Abraham,G.
09-AUG-04

CHK
Goeppel,C.
10-AUG-04

APVD
Bleicher,M.
11-AUG-04

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
—

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-18365

WEIGHT
GEWICHT
1.5 g

CUSTOMER DRAWING
/KUNDENZEICHNUNG

TE Connectivity

NAME
6.3 Positive Lock Steckhulse
6.3 POSITIVE LOCK RECEPTACLE

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C- 928909

RESTRICTED TO
NUR FUER
—

MATERIAL
CuZn30

SURFACE
COLOR

PART NO
0-928909-5

0-928909-4

0-928909-3

0-928909-2

0-928909-1

MASSSTAB
5:1

BLATT
1 OF 1
VON 1

REV
F4

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[928909-5](#)