



SLIDE IN LOCKED POSITION
Schieber in Verriegelungsposition




CODING A
Kodierung

PN 1-2299782-X




CODING B
Kodierung

PN 2-2299782-X





CODING C
Kodierung

PN 3-2299782-X





CODING D
Kodierung

PN 4-2299782-X



SECTION A-A
Schnitt




1-2299782-1 AS SHOWN
1-2299782-1 wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:


SECONDARY LOCKING AND SLIDE
IN PRE-LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung und Schieber
in Vorraststellung

1 TE LOGO RELATED TO MOLDING TOOL
TE LOGO abhängig vom Spritzgusswerkzeug



NOTES
Bemerkungen

- 1 TE LOGO
TE Logo
- 2 ASSY PN/REV., PRODUCTION DATE (CALENDAR DAY/YEAR):
ASSY PN/Rev., Produktionsdatum (Kalendertag/Jahr):
Laserbeschriftung
- 3 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schüttgut im Versandkarton
- 4 CAVITY NUMBERING
Kammer Bezeichnung
- 5 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355036
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 2.8
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355036
max. Drahtgroessenbereich: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)
- 6 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 6.3K
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1241438
MAX. WIRE SIZE: 6.0mm² FLR (AWG 9 TXL)
Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 6.3K
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1241438
max. Drahtgroessenbereich: 6.0mm² FLR (AWG 9 TXL)
- 7 SUITABLE COVERS SEE DRAWING:
Passende Kappen siehe Zeichnung:
- 8 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der 2. Kontaktsicherung
- 9 FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-18799-1
Passend zur Ausfuehrungsvorschrift 114-18799-1
- 10 SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING:
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung:
- 11 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TYCO ELECTRONICS WARRANTY.
Funktionsbeeintraehtigung durch Lackieren liegt nicht im
Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von Tyco Electronics.
- 12 CAVITY NUMBER 3 AND 6 ARE CLOSED
Kammer Nr. 3 und 6 sind geschlossen



TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	COLOR OF CAVITY BLOCK Farbe des Kammerblocks	QUANTITY Stueck	ITEM NO ASSY
4-2299782-2	A	6	D	BLUE blau		8
3-2299782-2	A	6	C	GREEN gruen		7
2-2299782-2	A	6	B	GREY grau		6
1-2299782-2	A	6	A	BLACK schwarz		5
4-2299782-1	A	8	D	BLUE blau		4
3-2299782-1	A	8	C	GREEN gruen		3
2-2299782-1	A	8	B	GREY grau		2
1-2299782-1	A	8	A	BLACK schwarz		1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ANFORDERUNG, DAS DIESE ZEICHNUNG KONTROLLIERT WERDEN, SIEHE ÜBERNACHSTENDE TABELLE. DIESE ZEICHNUNG KONTROLLIERT WERDEN SIEHE ÜBERNACHSTENDE TABELLE.	DWN C. Schnepfer 15JAN2016	NAME 8POS.MIXED.REC HSG.ASSY.SLD pos. AMP MCP 2.8K/6.3. Buchsengehaeuse HDSCL - GROUP E	RESTRICTED TO NUR FÜR -
DIMENSIONS MASSSTABEINHEITEN: mm	CH. F. Schnepfer 18JAN2016	SIZE A1	REV A3
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL TO ISO 8015 DIMENSIONS MASSSTABEINHEITEN: mm	APVD CH. F. Schnepfer 18JAN2016	SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 1 OF VON 1
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18799-1	WEIGHT GEWICHT 30.9g	CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3-2299782-2](#)