







NOTE (NOTES)

1. MATERIALE (MATL.): BRONZO FOSFOROSO (PHOSPHOR BRONZE).
2. FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µM NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO ECCETTO LE ZONE TRANCIATE, SU 1.3µM DI NI. (GOLD PLATED 0.4µM IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER EXCEPT FOR CUTTING EDGES, OVER 1.3µM NICKEL).
3. FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µM NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO, SU 1.3µM DI NI. (GOLD PLATED 0.4µM IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER, OVER 1.3µM NICKEL).
4. FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µM NELL'AREA DI CONTATTO, SU 1.3µM DI NI. (GOLD PLATED 0.4 µM IN CONTACT AREA, OVER 1.3µM NICKEL).
5. FINITURA (FINISH): DORATO 0.8µM NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO ECCETTO LE ZONE TRANCIATE, SU 1.3µM DI NI. (GOLD PLATED 0.8µM IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER EXCEPT FOR CUTTING EDGES, OVER 1.3µM NICKEL).
6. FINITURA (FINISH): DORATO 0.8µM NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO, SU 1.3µM DI NI. (GOLD PLATED 0.8µM IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER, OVER 1.3µM NICKEL).
7. FINITURA (FINISH): STAGNATO 0.8µM ECCETTO LE ZONE TRANCIATE. (TIN PLATED 0.8µM ALL OVER EXCEPT FOR CUTTING EDGES).
8. PER MINI-APPLICATORE (FOR MINI-APPLICATOR) P/N 781119-2.
9. PER APPLICATORE STD. (FOR STD. APPLICATOR).
10. PER UTENSILE MANUALE (FOR HANDTOOL) P/N 784044-1.

*OBSOLETO

NOTE (NOTES) 1 & 7	*~~181270-6~~	REV O	–		280530-6	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 6	–		–		280530-5	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 5	181270-4	REV AN	1-280530-4	REV AN	280530-4	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 4	181270-3	REV AN	1-280530-3	REV AN	280530-3	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 3	181270-2	REV AN	1-280530-2	REV AN	280530-2	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 2	181270-1	REV AN	1-280530-1	REV AN	280530-1	REV AN
MATERIALE E FINITURA: (MATL. & FINISH)	LOOSE-PIECE PART NUMBER: NOTA (NOTE) 10		STRIP PART NUMBER (R. TO L.): NOTA (NOTE) 9		STRIP PART NUMBER: (L. TO R.): NOTA (NOTE) 8	

SCALA NON IMPEGNATIVA (DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN (DIMENSIONS IN) mm
METRIC
PROIEZIONE EUROPEA (EUROPEAN PROJECTION)

CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY
DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED | RELEASE FOR PUBLICATION 19

TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) ± 0.3
ANGOLI (ANGLES)
DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) 1.0-1.55MM
RANGO FILO (WIRE RANGE) 0.13-0.32 MM² (26-22 AWG)
SCALA (SCALE) –

TE Connectivity

DIS. G. CAMPIA 30 JUNE 89
CONT. – (CONG) –
APP. – (APP.) –

DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMPMODU II REC. CONTACT, STD PRESSURE, C.O.S.I.

LGC.	SIZE	NUMERO (DWG NO)	REV.	FOGLIO (SHEET)
I	A3	C– 280530	AN1	1 DI (OF) 1

REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. (DRD)	DATA (DATE)
AN1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	31MAR11

DISTRIBUZIONE (PRINT DIST.)

AMP

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

TE Connectivity:

181270-4