

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

© COPYRIGHT — By —

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	E1	ADDED 5-966926-4	02JUL2021	AY	PS

1 REF

L-2

0.5

3.45

4.5

0.9

0.15

FOR ALL CONTACTS

A

L +0.3

3.8

6.5±0.25

B

1

2

0.25

A

B

8

GEGENSTECKER:
MATING PART:

6

”M”

”N”

2

TYP

1.65±0.08

1.07±0.08

1.05±0.05

0.5±0.05

1.3±0.10

3

4

5

BEMERKUNGEN:

1

STECKBEREICH: MIN. 0.8µm Au ÜBER 1.27µm Ni
LÖTBEREICH: 2.5-4.0µm Sn ÜBER 1.27µm Ni

2

VERPACKUNG DER STIFTLLEISTEN SIEHE ZEICHN. 966926

3

BOHRUNG FÜR SHROUD-BEFESTIGUNG

4

GEBOHRTES LOCH: Ø1.18
PLATTIERUNG: Sn ÜBER MIN. 0.025 Cu

5

LÖTAUGE AUF DER PLATINENUNTERSEITE: Ø1.65 MIN

6

PN 176135 ODER
PN 964 976 MIT PN 969047 / 969129

7

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

8

GOLD FLASH IS PERMITTED ON THE SURFACE SHOWN(TOP SURFACE OF SOLDER TAIL)

POS PER ROW	L	M±0.05	N	PART NO
2	4.0	7.6	2	966926-2
3	6.0	9.6	4	966926-3
4	8.0	11.6	6	966926-4
5	10.0	13.6	8	966926-5
6	12.0	15.6	10	966926-6
7	14.0	17.6	12	966926-7
8	16.0	19.6	14	966926-8
9	18.0	21.6	16	966926-9
10	20.0	23.6	18	1-966926-0
11	22.0	25.6	20	1-966926-1
12	24.0	27.6	22	1-966926-2
13	26.0			
14	28.0			
15	30.0			
16	32.0			

OBSOLETE

7

OBSOLETE

7

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENEHTEIN:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± —
1 PLC ± —
2 PLC ± —
3 PLC ± —
4 PLC ± —
ANGLES /WINKEL ± —

MATERIAL

—

DWN
A.HOFFMANN
CHK
M.SCHAARSCHMIDT
APVD
G. FELDMEIER

11-APR-96
11-APR-96
11-APR-96

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-18544

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
—

WEIGHT
GEWICHT

CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB5:1

SHEET
BLATT1 OF 3

REV
E1

TE Connectivity

NAME
AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT

SIZE
A3


CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C-966926


RESTRICTED TO
NUR FUER
—

1470-19 (1/15)


REVISIONS ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—





SECTION B-B
SCHNITT B-B



SECTION C-C
SCHNITT C-C



SECTION C-C
SCHNITT C-C



- BEMERKUNGEN:
- 9 VERPACKUNGSEINHEIT=MINDESTBESTELLMENGE; 1000 STIFBLEISTEN PRO SPULE
 - 10 ABWICKELRICHTUNG
 - 11 STIFBLEISTEN MIT GERADER POLZAHLE JE REIHE SIND MITTIG IN DER BLISTERGURTTASCHJE POSITIONIERT.
 - 12 STIFBLEISTEN MIT UNGERADER POLZAHLE JE REIHE SIND VERSETZT ZUR MITTE DER BLISTERGURTTASCHJE POSITIONIERT.
 - 13 ABDECKFOLIE MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST / VERKLEBT
 - 14 STIFBLEISTEN MIT GERADER POLZAHLE JE REIHE SIND VERSETZT ZUR MITTE DER BLISTERGURTTASCHJE POSITIONIERT.
 - 15 STIFBLEISTEN MIT UNGERADER POLZAHLE JE REIHE SIND MITTIG IN DER BLISTERGURTTASCHJE POSITIONIERT.
 - 16 UMGEKEHRT GEWICKELT.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN A.HOFFMANN 11-APR-96		 TE Connectivity				
		CHK M.SCHAARSCHMIDT 11-APR-96						
DIMENSIONS: MASSE/NEHTEIN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G. FELDMEIER 11-APR-96	NAME AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT				
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES / WINKEL ± -		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18544	-				
			APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	-				
MATERIAL -	FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -		WEIGHT GEWICHT -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=966926	RESTRICTED TO NUR FUER -	
CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG			SCALE MASSSTAB		1:2	SHEET BLATT	3 OF 3	REV E1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[966926-6](#)