



intercontec
products

Kontaktstift ø1,6 mm

Einsatzbereich: - 958 Winkeleinbaudose
(dichte Ausführung)

TE Teile Nr.: 61-0142-011-000
IC Ref. Nr.: 61.142.11

Elektrische Werte

Bemessungsstrom max. 12 A*
Durchgangswiderstand < 5 mOhm

Werkstoff

Kontakt Messing, vergoldet
Dichtung FKM

Anschluss

Anschlussart/-bereich Crimp/ 0,1 - 0,5 mm²
max. Litzenaußendurchmesser ø5,3 mm
Abisolierlänge 6 mm
Crimpeinstellungen sind individuell zu wählen


Mechanische Werte

Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Crimpzange TE Teile Nr.: C0-0201-000-000
IC Ref. Nr.: C0.201.00

Positioniereinsatz TE Teile Nr.: C0-0094-000-000
IC Ref. Nr.: C0.094.00



Hauptabmessungen
Kontaktstift

Y6-A329-000-00DE erstellt: 15.01.2009/GS; geprüft 16.01.2009/Dü; geändert: 11.10.2018/RN

© 2018 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt



intercontec
products

Contact Pin $\varnothing 1.6$ mm

for : - 958 Receptacle angled
(sealed version)

TE part number: 61-0142-011-000
IC reference number: 61.142.11

Electrical Data

rated current max. 12 A*
contact resistance < 5 mOhm

Material

contact brass, gold plated
seal FKM

Termination

cross-section crimp/ 0.1 - 0.5 mm²
max. outer wire diameter $\varnothing 5.3$ mm
stripping length 6 mm
crimp settings select individually


Mechanical Data

mating cycles 500

Tools (not part of product contents)

crimping tool TE part no.: C0-0201-000-000
IC ref. no.: C0.201.00

positioner TE part no.: C0-0094-000-000
IC ref. no.: C0.094.00



Main Dimensions

contact pin



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[61.142.11](#)