








Bestückungsplan / contact layout



 = bestückt / assemble

Leiterplatten-Layout /PCB-drillhole pattern



Elastische Einpresszone 2,5 mm / compliant pressfit zone 2,5 mm
Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / performance class 1 = 500 mating cycles
Bauart 2 / type 2
Fehlende Masse und Angaben nach IEC 603-2 / DIN EN 603-2
Missing information and dimensions per IEC 603-2 / DIN EN 603-2
Schichtaufbau im metallisiertem Loch siehe Zeichnung 164062 Nr.:6
hole design see ERNI-specification 164062 No.:6

1) 1,0 +0,09 -0,06 Durchmesser des metallisierten Loches
1,0 +0,09 -0,06 Diameter of finished plated- through hole

Dimension no.				Tolerances				Scale 2:1	
				ISO 8015		All Dimensions in mm		Material	
<u>Customer drawing:</u> This Drawing is a controlled Document.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Federleiste H15 EE Fem. Connector H15 Pressfit			
f		01.07.2016		 TE Connectivity		594752		I	
Index		Date						A3	
						Class		STVH15	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Documents, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet, Zuwiderhandlungen verpflichtend zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksausbeuteeintragung vorbehalten.

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original.

The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original.

In case of any deviation the english version shall prevail.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[594752](#) [594752-E](#)