

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

19

© COPYRIGHT 19

BY TE

ALL RIGHTS RESERVED.

PART LIST

(LISTA COMPONENTI)

ITEM (NO.)	DESCRIPTION (DESCRIZIONE)	DIMENSION (DIMENSIONE)	MATERIAL (MATERIALE)	QUANTITY REQUIRED PER ASSEMBLY (QUANTITA' RICHIESTA PER ASSEMBLATO)				
1	LEVER (LEVA)		PA 66GF30 COLOR GREEN (COLORE VERDE)	1	1	1	1	1
2	COVER (CORAZZA)	AL= 4,80 AR= 4,80	PA 66GF30 COLOR BLACK (COLORE NERO)	1				
3	COVER (CORAZZA)	AL= 8,00 AR= 8,00	PA 66GF30 COLOR GRAY (COLORE GRIGIO)		1			
4	COVER (CORAZZA)	AL=11,20 AR=11,20	PA 66GF30 COLOR BLUE (COLORE BLU)			1		
5	COVER (CORAZZA)	AL=11,20 AR= 4,80	PA 66GF30 COLOR WHITE (COLORE BIANCO)				1	
6	COVER (CORAZZA)	AL= 4,80 AR= 8,00	PA 66GF30 COLOR BROWN (COLORE MARRONE)					1
7	REC. HOUSING (ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE)			1				
	7_1	HOUSING (BLOCCHETTO)	PA 66GF13 COLOR BLACK (COLORE NERO)				1	
	7_2	SPRING (MOLLA DI C.C.)	STAINLESS STEEL (ACCIAIO INOX)				8	
8	REC. HOUSING (ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE)				1			
	8_1	HOUSING (BLOCCHETTO)	PA 66GF13 COLOR GRAY (COLORE GRIGIO)				1	
	8_2	SPRING (MOLLA DI C.C.)	STAINLESS STEEL (ACCIAIO INOX)				8	
9	REC. HOUSING (ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE)					1		
	9_1	HOUSING (BLOCCHETTO)	PA 66GF13 COLOR BLUE (COLORE BLU)				1	
	9_2	SPRING (MOLLA DI C.C.)	STAINLESS STEEL (ACCIAIO INOX)				8	
10	REC. HOUSING (ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE)						1	
	10_1	HOUSING (BLOCCHETTO)	PA 66GF13 COLOR WHITE (COLORE BIANCO)				1	
	10_2	SPRING (MOLLA DI C.C.)	STAINLESS STEEL (ACCIAIO INOX)				8	
11	REC. HOUSING (ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE)							1
	11_1	HOUSING (BLOCCHETTO)	PA 66GF13 COLOR BROWN (COLORE MARRONE)				1	
	11_2	SPRING (MOLLA DI C.C.)	STAINLESS STEEL (ACCIAIO INOX)				8	

284423-4 REV. A	284423-3 REV. A	284423-6 REV. A	284423-7 REV. A	284423-5 REV. A
BLACK (NERO)	GRAY (GRIGIO)	BLUE (BLU)	WHITE (BIANCO)	BROWN (MARRONE)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CLOSED LEVER (LEVA IN POSIZIONE CHIUSA)

OPENED LEVER (LEVA IN POSIZIONE APERTA)

21.2

10.5

SCALE 1:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN P. CASSANDRIN

CHK -

APVD A. GENIA

PRODUCT SPEC 108-20223

APPLICATION SPEC 114-15077

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ±0.3
1 PLC ±0.2
2 PLC ±0.1
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±°
FINISH

SEE TABLE (VEDI TABELLA)

290CT1999

290CT1999

NAME

SIZE A2

CAGE CODE -

DRAWING NO C=284423

RESTRICTED TO -

SCALE 2:1

SHEET 1 OF 1

REV A5

16

32

17

48.3

17.6±0.3

39.9±0.5

34

19.5±0.2

5.00

42.4

AL

AR

17

32

284420-1 REV. A

1024482

41.3±0.2

6.9

38.10

2.54

7-1

8-1

9-1

10-1

11-1

7-2

8-2

9-2

10-2

11-2

1

16

31

PAS6-GF13

SCALE 3:1

NUMBER 32 CAVITIES SUITABLE ONLY FOR FEMALE CONNECTORS MQS P/N 144969-2
CuNiSi + STAINLESS STEEL SPRING GOLD PLATED ON CONTACT AREA
AND IN THE BACK OF THE SPRING. WIRE RANGE 0.35-0.5 mm²

(NUMERO 32 CAVITA' ADATTE SOLO PER CONTATTI FEMMINA MQS P.N. 144969-2
CuNiSi + MOLLA ACCIAIO INOX DORATA NELLA ZONA DI CONTATTO
E SUL DORSO DELLA MOLLA. RANGO FILO 0.35-0.5 mm²)

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A5	ECR-14-013239	05SEP2014	M.P.	M.G.

NOTES

1) THE PRODUCT IS SUPPLIED WITH LEVER IN CLOSED POSITION
(IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON LA LEVA IN POSIZIONE CHIUSA)

2) THE PRODUCT IS SUITABLE FOR MATING WITH:
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS.
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS.
(IL PRODOTTO E' ADATTO PER ACCOPPIAMENTO CON:
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS.
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS.)

3) SEE INSTRUCTION SHEET 411-20054 FOR THE APPROPRIATE MATING OPERATION SEQUENCE WITH COUNTERPART
(VEDERE FOGLIO DI ISTRUZIONE 411-20054 PER LA CORRETTA SEQUENZA DI MONTAGGIO CON LA CONTROPARTE)

1471-9 (3/13)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[284423-3](#)