








Bestückungsplan / contact layout



Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern




Elastische Einpresszone / *compliant pressfit zone*
Isolierwerkstoff / *housing material* : PBT GF 30
Bauart 7 / *type 7*
Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / *performance class 2 = 400 mating cycles*
Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
Missing information and dimensions per IEC 60 603-2
Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 164062/Nr.6
diameter of drilled hole see drawing 164062/Nr.6

- 1) $\phi 1.0^{+0.09}_{-0.06}$ Durchmesser des metallisierten Loches
 $\phi 1.0^{+0.09}_{-0.06}$ diameter of finished plated-through hole

Sonderkontakt: Bohrungsdurchmesser ist abhängig vom eingesetzten Sonderkontakt
Special contact: Drillhole diameter depends on applied special contact.

Bedruckung siehe Zeichnung 294875
Marking see drawing 294875

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16046 to be observed.

Information: SK-Aufnahmen ohne Bund / <i>special contact inserts without collar</i>				Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale 2:1					
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation Federleiste M 60-4 EE <i>Fem. conn. M 60-4 Pressfit</i>							
						 www.ERNI.com				254062			
				Index									

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[254062](#) [254062-E](#)