




LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
A1	-	PROJECT NO. DEUTSCH 61051	A	NEW DRAWING		01AUG2013	AS	CF
			A1	REVISED PER PCN E-18-008183	28MAY2018	SM	CF	
			A2	REVISED PER PCN E-20-014495	13OCT2020	CK	GL	
			A3	REVISED PER PCN-21-110162	04AUG2021	SN	AW	



DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt



NOTES
Bemerkungen


- 1 DEUTSCH LOGO
DEUTSCH Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetftgut im Karton
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 STRAIN RELIEF FOR SHEATED CABLES
Zugentlastung fuer Mantelkabel
FROM / von Ø6.8 UP TO / bis Ø8.2
- 9 FOR CORRUGATED TUBES: NW 6/7.5/8.5/10
Fuer Wellrohre: NW 6/7.5/8.5/10
- 10 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 11 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT04-3P
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT04-3P
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 12 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
- 13 DOVE TAIL FOR DIV. BRACKETS AND ATTACHMENT CLIPS
Schwalbenschwanz fuer div. Befestigungsbugel und - Clipse

CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt




SCALE 1:1
Maßstab

SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab



L+ = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
= Zus. Länge des Wellrohr



SCALE 1:1
Maßstab

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimaßstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.				DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN ASIF	01AUG2013	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (MM)				CHK C.F. INZER	02AUG2013		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL TO ISO 8015				APVD C.F. INZER	02AUG2013	NAME COVER, DT04-3P-BS180 Kappe, DT04-3P-BS180 BACKSHELL STRAIGHT (180 DEGREE)	
FINISH/SCHLÜSSEL FINISCH/OBERFLÄCHE/FARBE				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.			
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.				WEIGHT GEWICHT	SEE TABLE	SIZE CAGE CODE DRAWING NO. ZEICHNUNG-NR. ©=1011-261-0305	
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle				Customer Drawing			
1011-261-0305				A		SHEET BLATT 1 OF 1 VON 1	
ORDER-NO. Bestell-Nr.				REV.			
9.2				WEIGHT (g)		SCALE MASSSTAB 2:1	
NYLON 6/6				MATERIAL			
BLACK schwarz				COLOUR Farbe		REV A3	
COVER WITH STRAIN RELIEF Kappe mit Zugentlastung				DESCRIPTION Beschreibung			
1				ITEM			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1011-261-0305](#)