

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	C5	ECR-10-026307	20JAN11	KK	HMR
	C6	OBSOLETE PNs 2-966066-7, 3-966066-3	21FEB2018	SH	GN
	C7	ECO-19-003069	01OCT2019	RS	DR

PROJECT NO.:
E92-52625

ORDER NO.
BESTELL-NR.

mm²

AWG

STRIP LENGTH
ABISOLIER-LÄNGE

/mm

TYPE
AUSFÜHRUNG

COLOUR
FARBE

L₁

/mm

L₂

/mm

d₁

/mm

s₁

/mm

d₂

/mm

s₂

/mm

PACKING UNIT
VERPACKUNGS-EINHEIT

PIECES PER BAG
STÜCK PRO BEUTEL

966 066-1	0.25	23	8	NORMAL	LIGHT BLUE HELLBLAU	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-2	0.25	23	10	LONG	LIGHT BLUE HELLBLAU	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-3	0.34	22	8	NORMAL	TURQUOISE TÜRKIS	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-4	0.34	22	10	LONG	TURQUOISE TÜRKIS	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-5	0.14	26	8	NORMAL	GREY GRAU	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-7	0.50	20	10	NORMAL	ORANGE	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-1	1.50	16	12	SEMILONG	RED ROT	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-5	6.00	10	14	NORMAL	BLACK SCHWARZ	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.1	100
1-966 066-9	0.75	18	8	SHORT	WHITE WEISS	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-0	0.75	18	12	SEMILONG	WHITE WEISS	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-5	1.50	16	10	NORMAL	RED ROT	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500
3-966 066-0	4.00	11	11	NORMAL	GREY GRAU	17.0 ±1.5	10.0 ±0.4	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	500

1

2

3

4

5

6

7

8

THE AWG CROSS-SECTION CAN
DIFFER SLIGHTLY TO THE
DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES.

RECOMMENDED STRIP LENGTH

TUBULAR END-SLEEVES PACKED INTO PLASTIC BAG

COLOUR TYPE 2: COLOURS PER WEIDM ÜLLER STANDARD

MAX.INSULATION DIA. OF WIRE: d₂ MIN.-0.1

USE HAND TOOL 539660-1

NOTE DELETED.

LENGTH "L1" INCLUDES MOLDING FLASH PRESENT IN THIS ZONE

PLASTIC SLEEVE
KUNSTSTOFFHÜLSE

COPPER SLEEVE
KUPFERHÜLSE

5

8

d₂

s₂

L₁

L₂

d₁

s₁

SHORT
KURZ

NORMAL
NORMAL

SEMILONG
HALBLANG

LONG
LANG

6. BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENHTEITEN:
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES / WINKEL ± -

MATERIAL
PP/E-Cu

FINISH / OBERFL.: Sn
COLOUR: SEE TABLE
FARBE: SIEHE TABELLE

DWN
R.SCHMIDT
04-DEC-92

CHK
W.BÖCK
13-JAN-93

APVD
G.FELDMEIER
29-NOV-00

NAME

ADDERENDHUELSE MIT KUNSTSTOFFHUELSE FARBREIHE 2, NICHT NACH DIN

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C-966066

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSSTAB -

SHEET
BLATT 1 OF 1

REV
C7

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

1471-9 (1/15)

966066

TE Connectivity

TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE,
COLOUR TYPE 2, NOT PER DIN

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[966066-7](#)