

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION

FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

,1998

MATED WITH:

PASSEND ZU:

BG3

LOC

DIST

REVISIONS

ÄNDERUNGEN

DESCRIPTION

BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

PROJEKT NR.:

P



LTR

PN 0-1 neu; EGD0-0627-03

20.11.03

SR

SM



Montagehinweis


Sti

Bu

19.5 *
* Abstand für sichere Kontakt-
gabe max: 21 mm

Kontaktanordnung
Contact arrangement

Ansicht Anschlußseite
view from termination side




Montageausschnitt

bei Verwendung ohne Gehäuse

Panel cut-out for contact insert

when used without housing



Notes,

1 Material: insert, PBT
UL-File Nr.: E41613(M)

2 Finish: contact; Ag, Au

Bemerkungen,

1 Material: Einsatz: PBT
UL-File Nr.: E41613(M)

2 Oberfläche: Kontakte; Ag, Au

1		Buchseneinsatz HVT/socket insert		dunkelgrau/dark grey	2	mit zwei Erdungsschrauben												
	1	Buchseneinsatz HVT/socket insert		dunkelgrau/dark grey	1													
0-1	2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN												
HVT.8.Bu.C+2ES HVT.8.Bu.C		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIGS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE. <table><tr><td>DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm</td><td>TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140</td></tr><tr><td></td><td>0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC</td></tr><tr><td colspan="2">ANGLES /WINKEL #</td></tr><tr><td>MATERIAL</td><td>FINISH /OBERFLAECH/FARBE</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td></tr></table>		DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140		0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC	ANGLES /WINKEL #		MATERIAL	FINISH /OBERFLAECH/FARBE	-	-	DWN Schneider CHK Schweiger	07.03.00 07.03.00			HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany
		DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140															
			0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC															
		ANGLES /WINKEL #																
		MATERIAL	FINISH /OBERFLAECH/FARBE															
-	-																	
		APVD -		NAME	Female insert HVT.8.Bu.C Buchseneinsatz HVT.8.Bu.C													
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.												
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		A3	00779	G= 1104002												
		WEIGHT GEWICHT -		RESTRICTED TO NUR FÜR		-												
		CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 1:1	SHEET BLATT 1 OF VON 1											
						REV. A2												

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1104002-1](#)