


NUMBER 917479





METRIC

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT Proj No. 395-207 (4-95-25035)

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83




推奨基板寸法
RECOMMENDED
P.C. BOARD DIMENSION

注記

- ① コンタクト仕上; 1.3μ 以上のニッケルメッキの上に
"I" "II" の範囲に 0.2μ 最少の金パラジウム-ニッケルメッキを施す。
"III" の範囲及びアクション部に 0.1μ 最少の金メッキを施す。
- ② コンタクト仕上; 1.3μ 以上のニッケルメッキの上に
"I" "II" の範囲に 0.2μ 最少の金パラジウム-ニッケルメッキを施す。アクション部に 0.1μ 最少の金メッキを施す。
- ③ -3, -6は、A, B, C列のみコンタクトを挿入してある。
- ④ -4, -5は、A, B列のみコンタクトを挿入してある。

NOTES

- ① CONTACT FINISH; 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PL.
0.2μ MIN. AU PALLADIUM-NICKL PL. IN ZONE "I" AND "II"
0.1μ MIN. GOLD PL. IN ACTION AREA AND ZONE "III"
- ② CONTACT FINISH; 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PL.
0.2μ MIN. AU PALLADIUM-NICKL PL. IN ZONE "I" AND "II"
0.1μ MIN. GOLD PL. IN ACTION AREA
- ③ -3, -6; INSERT CONTACTS ROW A, B, C ONLY.
- ④ -4, -5; INSERT CONTACTS ROW A, B ONLY
- ⑤ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



△3
△5
OBSOLETE

△4
△5
OBSOLETE

△3
△5
OBSOLETE

△2

CONTACT FINISH; 1.3μ MIN. NICKEL UNDER PL.

0.2μMIN. AU PALLADIUM-NICKL PL. IN ZONE "I" AND "II"

0.1μMIN. GOLD PL. IN ACTION AREA

△3

-3,-6; INSERT CONTACTS ROW A,B,C ONLY.

△4

-4,-5; INSERT CONTACTS ROW A,B ONLY

△5

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△2	120	80	120	160	160	9.4 REF.	銅合金	COPPER ALLOY	アクションピンポスト ACTIONPIN POST	2
△1	120	80	120	160	160	16.9 REF.	銅合金	COPPER ALLOY	アクションピンポスト ACTIONPIN POST	2
1	1	1	1	1	1	1	熱可塑性ポリエステル樹脂(黒) THERMOPLASTIC POLYESTER	ヘッダーハウジング HDR HOUSING	1	
仕上 (FINISH)	1	1	1	1	1	1	材料 / MATERIAL	名称 / NAME		No.

Copyright ©1995年

日本エー・エム・ピー株式会社

Copyright ©1995

AMP (Japan), LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

AMP

日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan

包含電線断面積 (WIRE RANGE)

120 mm² (AWG -)

被覆外径 (INSULATION DIA.)

120 mmφ

名称 (NAME)

HDR-ASS'Y

S-200 CONN. 0.2μ Au Pd-Ni

O1

REVISED PER ECO-10-000445

KK

AEG

JAN10

SEE TABLE

SEE TABLE

O

作成 FJ00-1569-94

H.A.

4/21/95

DR.

4/19/95
H. AMIKURA

DE.

4/19/95
H. AMIKURA

LTR

変更 (REVISION RECORD)

DR

CHK

DATE

CHK.

4/21/95
T. Saso

APP.

21 APR '95
S. MANABE

一般公差

(GENERAL TOLERANCE)

10mm以下: ±0.2
10mm超え30mm以下: ±0.25
30mm超え100mm以下: ±0.3
角 度: ±3°

SIZE

LOC

番号 (No.)

A3

J

917479

尺度 (SCALE)

1-1

REV.

01

SHEET

1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[917479-1](#)