

CODING A AS SHOWN  
Kodierung A wie gezeichnet


| LOC | DIST | REVISIONS<br>ÄNDERUNGEN   |     |                                 |                           |           |      |     |
|-----|------|---------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------|-----------|------|-----|
|     |      | P                         | LTR | DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG     | DATE                      | DWN       | APVD |     |
| A1  | -    | PROJECT NR.:<br>A92-52080 |     | A3                              | REVISED PER ECO-11-005150 | 30MAR2011 | RK   | HMR |
|     |      |                           | A4  | FOR DETAILS SEE PCN E-12-002103 | 07MAY2012                 | CG        | JG   |     |
|     |      |                           |     |                                 |                           |           |      |     |
|     |      |                           |     |                                 |                           |           |      |     |
|     |      |                           |     |                                 |                           |           |      |     |
|     |      |                           |     |                                 |                           |           |      |     |

D

C

B

A



NOTES  
Bemerkungen

**A2** **1** AMP OR TE CONNECTIVITY LOGO  
AND TE CONNECTIVITY SINGLE PART NUMBER  
AMP oder TE CONNECTIVITY Logo  
und TE CONNECTIVITY Einzelteilnummer

**2** MATERIAL MARKING  
Werkstoffkennzeichnung

**3** REVISION OF THE MOULD  
Werkzeugaenderungsindex


**4** PRODUCTION DATE  
Produktionsdatum

**5** CAVITY MARKING  
Nestmarkierung

**6** FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS  
SEE DRAWINGS:  
Zu verwendende Kontakte und  
Einzeldichtungen siehe  
Tabellenzeichnungen:

**A2** **A1** TE CONNECTIVITY 1703020

MAX. WIRE THICKNESS: 2.5 mm 2 FLR  
max. Drahtgrosse:




**7** PANEL MOUNTING WITH FIXING RING  
TE CONNECTIVITY PART NO. 965687-1  
Hinterwandmontage mit Befestigungsring  
TE CONNECTIVITY-Nr. 965687-1

**8** IN THE CASE OF THE NEW DESIGNS, THE  
DIMENSIONS OF THE CUT OFF SHOULD BE  
PLACED NEAR THE LOWER TOLERANCE LIMIT  
Bei Neukonstruktionen sollten die Masse  
des Blechausschnitts an die untere  
Toleranzgrenze gelegt werden

**9** DASH-NO. 1- NOT ON PART  
Vorstrichzahl 1- nicht auf Teil


USE ONLY CONTACTS WITH  
SINGLE WIRE SEALS !  
Es sind nur Kontakte mit  
Einzeldichtungen einzusetzen !



CUT OFF  
(Material THICKNESS: 2.5<sup>+0.1</sup> MM)


Befestigungsausschnitt  
(Materialstärke: 2.5<sup>+0.1</sup> mm)

**7** **8**




FURTHER CODINGS:  
weitere Kodierungen:

CODING B  
Kodierung B



CODING C  
Kodierung C



**9**

**A4**

|                          |      |                                                    |      |               |                                                             |                       |                                    |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 3-1718230-1              | A    | 1-7                                                | 2    | 1             | SEALING<br>Dichtung                                         | SILICONE<br>Silikon   | GREEN/gruen                        |
|                          |      |                                                    | 1    | 1             | 7POS. PIN HOUSING CODE C<br>7pol. Stiftgehaeuse Kodierung C | PBT-GF20              | GREEN/gruen                        |
| 2-1718230-1              | A    | 1-7                                                | 2    | 1             | SEALING<br>Dichtung                                         | SILICONE<br>Silikon   | GREEN/gruen                        |
|                          |      |                                                    | 1    | 1             | 7POS. PIN HOUSING CODE B<br>7pol. Stiftgehaeuse Kodierung B | PBT-GF20              | GREY/grau                          |
| 1-1718230-1              | A    | 1-7                                                | 2    | 1             | SEALING<br>Dichtung                                         | SILICONE<br>Silikon   | GREEN/gruen                        |
|                          |      |                                                    | 1    | 1             | 7POS. PIN HOUSING CODE A<br>7pol. Stiftgehaeuse Kodierung A | PBT-GF20              | BLUE/blau                          |
| 1718230-4                | A    | 1-4                                                | 2    | 1             | SEALING<br>Dichtung                                         | SILICONE<br>Silikon   | GREEN/gruen                        |
|                          |      |                                                    | 1    | 1             | 4POS. PIN HOUSING CODE A<br>4pol. Stiftgehaeuse Kodierung A | PBT-GF20              | BLACK/schwarz                      |
| 1718230-3                | A    | 1-5                                                | 2    | 1             | SEALING<br>Dichtung                                         | SILICONE<br>Silikon   | GREEN/gruen                        |
|                          |      |                                                    | 1    | 1             | 5POS. PIN HOUSING CODE A<br>5pol. Stiftgehaeuse Kodierung A | PBT-GF20              | BLACK/schwarz                      |
| 1718230-2                | A    | 1-6                                                | 2    | 1             | SEALING<br>Dichtung                                         | SILICONE<br>Silikon   | GREEN/gruen                        |
|                          |      |                                                    | 1    | 1             | 6POS. PIN HOUSING CODE A<br>6pol. Stiftgehaeuse Kodierung A | PBT-GF20              | BLACK/schwarz                      |
| 1718230-1                | A    | 1-7                                                | 2    | 1             | SEALING<br>Dichtung                                         | SILICONE<br>Silikon   | GREEN/gruen                        |
|                          |      |                                                    | 1    | 1             | 7POS. PIN HOUSING CODE A<br>7pol. Stiftgehaeuse Kodierung A | PBT-GF20              | BLACK/schwarz                      |
| Bestell-Nr.<br>ORDER-NO. | REV. | bestückbare<br>Kammern<br>USED CONTACT<br>CAVITIES | POS. | Stueck<br>QTY | Benennung Einzelteil<br>DESCRIPTION SINGE PART              | Werkstoff<br>MATERIAL | Oberflaeche/Farbe<br>SURFACE/CLOUR |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY.<br>Freimass toleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11. |                                                                                                                                                                                           |
| DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.<br>BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.<br>DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
| DIMENSIONS:<br>MASSE IN HEIEN:<br>[mm]                                                                                                                                                         | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>ALLGEMEINTOLERANZEN<br>n. ISO 8015<br>0 PLC ± 0.2mm<br>1 PLC ±<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>4 PLC ±<br>ANGLES/WINKEL<br>FINISH/OBERFLAECHENFARBE |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
| MATERIAL<br>SEE TABLE<br>siehe Tabelle                                                                                                                                                         | WEIGHT<br>GEWICHT<br>15g                                                                                                                                                                  |
| CUSTOMER DRAWING                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                |  |                                |  |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| DWN<br>C. Goetz<br>05JAN2004                                                   |  | CHK<br>J. Granzow<br>06JAN2004 |  | APVD<br>J. Hass<br>06JAN2004 |  |
| NAME<br>1.5MM PIN HOUSING, 5-7POS., ASSY<br>1.5mm Stiftgehaeuse, 5-7pol., Assy |  | SIZE<br>A2                     |  | CAGE CODE<br>00779           |  |
| DRAWING NO.<br>ZEICHNUNGS-NR.<br>C=1718230                                     |  | RESTRICTED TO<br>NUR FÜR<br>-  |  | SCALE<br>MASSSTAB 2:1        |  |
| SHEET<br>BLATT 1                                                               |  | OF<br>VON 1                    |  | REV<br>A4                    |  |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1718230-1](#)