

recommended terminal layout; side of component
tolerances as per DIN IEC 326 item 3 very fine

Empfohlenes Lochbild; Bauteilseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 sehr fein

Leiterplattendicke 1.5

operating force
Betätigungskraft $F=7N \pm 2.5N$

Marking
Aufschrift



168..

12(8)/250~ T100/55

10(8)/250 ~ 5E4



12A 125 - 250 VAC


1/2 HP 125-250 VAC

R 97 

date code of manufacture:
year / week

acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062



operating position	Schaltstellung	h
OFF	AUS	24.0
ON	EIN	21.3
block	Block	19.7

SPST

suitable for appliances of class II


Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.4	

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt
SHEET

Original
DIN

Maßstab
SCALE

A4

1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 16.08.94 Sb
gepr./CHECKED BY

Ersatz für/REPLACEMENT OF
1681.V94.129.44-3 v. 01.08.94

Zeichn./DRAWING NO.

K

1681.4402

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

d	23951	09.04.96	R5	i	
c	23240	09.03.95	Sb	h	
b	22973	26.09.94	Sb	g	
a	22949	05.09.94	Sb	f	
				e	34660
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1681.4402](#)