

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.


TITRE SMA. M / BNC M	TITLE SMA. M - BNC M STRAIGHT ADAPTOR	R 191_301_000 Série — ADAPTATEUR
-----------------------------	---	--

NORMALISATION	SPECIFICATIONS												
IEC : <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>							MIL : <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
CECC : <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>							<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						

CABLES NA	CABLES
--------------	--------

CARACTERISTIQUES	PROPERTIES								
Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp.	Catégorie climatique : - 55° + 155° C Climatic range								
Fréq. d'utilisat. : 0-4 GHz : Freq. range	Mouvement : <table><tr><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></table> In. cont.	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
☐	☒	☐	☒						
☒	☐	☒	☐						
Vérif. impédance : 1,09 + 0,0075 P(GHz) : Imped. test	cont. cent. : <table><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></table> motion	☒	☐	☒	☐				
☒	☐	☒	☐						
Tension tenue : 750 V eff : Proof. voltage									

CONSTRUCTION	CONSTRUCTION
Finition corps : Ni	Body finish : Ni
Finition cont. cent. : Au	Inner contact finish : Au
Partie métallique : Laiton	metalic parts : Brass
Partie métal. élast. : Bronze	metalic resilient parts : Bronze
Isolant : PTFE	Insulator : PTFE
Joint : Silicone	Gasket : Silicone rubber



DOSSIER D'ETUDE				Dimensions en mm			
NOM		Dessiné		Véifié		MODIFICATIONS	
88.0105.119		PERRIN.Y		BAFFERT			
DATE		21.12.88		21.12.88			
VISA		FD		[Signature]			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Radial:

R191301000