


03515SS

DC Axial Fan Sleeve Bearing


35[□]X15^L



■ 外観図 Outline



■ 特性曲線 Characteristic Curves



■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max.Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
03515SS-05N-AA-	00	5	4.5 ~ 5.5	0.19	0.95	8000	0.16 5.7	35.0 0.14	24.0	12.5
03515SS-12N-AA-	00	12	6.0 ~ 13.2	0.07	0.84	8000	0.16 5.7	35.0 0.14	24.0	12.5

回転方向：ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

■ 一般仕様 General Specifications


- モーター保護：自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection Auto Restart / Polarity Protection
- 絶縁抵抗：DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance 10MΩ or over with a DC500V Megger
- 絶縁耐圧：AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage
- 許容環境温度範囲：-10℃～+70℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range -40℃～+70℃ (Storage)
実用上さしつかえない状態で結露無きこと
non-condensing environment

■ 期待できる寿命 Expected Life

- ※故障率 10% (L10 Life)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)
- 40℃ 30,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吐出側 (Outlet Side)



■ 材質 Material

- ケーシング：プラスチック(ブラック) UL94V-0
インペラー：プラスチック(ブラック) UL94V-0
- 軸受：スリーブベアリング
- リード線：UL1061 AWG26 +: 赤 -: 黒
- Casing：Plastic (Black) UL94V-0
- Impeller：Plastic (Black) UL94V-0
- Bearing：Sleeve Bearing
- Lead Wire：UL1061 AWG26 +: Red -: Black

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

NMB Technologies:

[04010SS-12N-AT-00](#) [04010SS-24N-AT-00](#) [03515SS-05N-AT-00](#) [03515SS-12N-AT-00](#) [04010SS-05L-AA-00](#)
[04010SS-05L-AL-00](#) [04010SS-05L-AT-00](#) [04010SS-05M-AA-00](#) [04010SS-05M-AL-00](#) [04010SS-05M-AT-00](#)
[04010SS-12M-AA-00](#) [04010SS-12M-AL-00](#) [04010SS-12M-AT-00](#) [04010SS-12N-AA-00](#) [04010SS-12N-AL-00](#)
[04010SS-24L-AT-00](#) [04010SS-05N-AA-00](#) [04010SS-05N-AL-00](#) [04010SS-05N-AT-00](#) [04010SS-12L-AA-00](#)
[04010SS-12L-AL-00](#) [04010SS-12L-AT-00](#)