




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



A
B
C
D
E
F
G
H

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original. / This drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original.
In case of any deviation the English version shall prevail.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Any release to the public or further dissemination of this drawing without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved for the benefit of the grant of a patent, utility model or design.

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 160 Stück
packaging unit: 160 pcs




Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

Dimension no.			Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale 5:1			
			ISO 8015				Material			
<u>Customer drawing:</u> All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.			Federl. SMC-B 80-SMD-BA7-23 Female SMC-B 80-SMT-type7-23				
					ERNI International AG Zürichstrasse 72 8306 Brüttisellen - Zürich Switzerland		234201			I
d	07.02.2020									A2
Index	Date						Class SMCB			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[234201](#)