




2,8 cm (1.1") Kleinlautsprecher mit Kunststoffmembran (Mylar). Gleichmäßiger Frequenzgang und gute Sprachverständlichkeit.

2.8 cm (1.1") miniature speaker with a plastic diaphragm (Mylar). Balanced frequency response and good voice reproduction.

K 28 WPC

Art. No. 2809 – 8 Ω

Art. No. 2810 – 50 Ω



Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	
Rated power	1 W
Impedanz	
Impedance	8 Ω / 50 Ω
Übertragungsbereich (-10 dB)	
Frequency response (-10 dB)	300–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	
Mean sound pressure level	76 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz	
Resonant frequency	700 Hz/800 Hz
Schwingspulendurchmesser	
Voice coil diameter	13,5 mm Ø
Wickelhöhe	
Height of winding	2 mm
Anschluss	
Terminal	Lötstellen Solder joints
Gewicht netto	
Net weight	7 g

*) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse (ggf. ist eine Verklebung des Lautsprechers und eine Frontabdeckung (Gitter) notwendig)

*) IP protection class for front side when built into a sealed enclosure (gluing of the loudspeaker and a front cover (grille) might be necessary)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Visaton:](#)

[2809](#)