


K 28 WPC BL

Art. No. 2806 – 8 Ω

2,8 cm (1,1") Kleinlautsprecher mit Kunststoffmembran (Mylar) und Befestigungslaschen. Gleichmäßiger Frequenzgang und gute Sprachverständlichkeit.

2.8 cm (1.1") miniature speaker with a plastic diaphragm (Mylar) and mounting ears. Balanced frequency response and good voice reproduction.



K 28 WPC BL
01.12.2017




Technische Daten / Technical Data

Nennbelastbarkeit	1 W
Rated power	
Musikbelastbarkeit	2 W
Maximum power	
Impedanz	8 Ω
Nominal impedance Z	
Übertragungsbereich (-10 dB)	300–20000 Hz
Frequency response (-10 dB)	
Mittlerer Schalldruckpegel	76 dB (1 W/1 m)
Mean sound pressure level	
Resonanzfrequenz	700 Hz
Resonant frequency fs	
Schwingspulendurchmesser	13,5 mm Ø
Voice coil diameter	
Wickelhöhe	2 mm
Height of winding	
Anschluss	Lötstellen
Terminal	Solder joints
Gewicht netto	7 g
Net weight	

*) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse (ggf. ist eine Verklebung des Lautsprechers und eine Frontabdeckung (Gitter) notwendig)

*) IP protection class for front side when built into a sealed enclosure (gluing of the loudspeaker and a front cover (grille) might be necessary)



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Visaton:](#)

[2806](#)