

FRS 5 X - 8 Ohm

Art. No. 2235



5 cm (2") Breitbandlautsprecher mit schwarzem Korb und zwei Befestigungslaschen. Aufgrund der niedrigen Resonanzfrequenz beginnt der Übertragungsbereich schon bei 120 Hz. Geeignet als Breitbandlautsprecher oder Mitteltöner in Lautsprecherzeilen für HiFi- und Beschallungsanlagen sowie für ELA-Systeme in 100-V-Technik. Durch die geringen Abmessungen auch sehr gut als Kontroll-Lautsprecher in elektronischen Geräten geeignet.

5 cm (2") full-range speaker with black basket and two fixing lugs. Due to its low resonant frequency the frequency response starts already at 120 Hz. Suitable as full-range speaker and medium-range driver in speaker systems for HiFi and background music and for 100 V PA systems. Thanks to the slim construction, also suitable as a control speaker in electronic devices.

Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

- Sehr schmale ELA-Zeilen
 - Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
 - Modellbau
 - Elektronische Musikinstrumente
-
- Very narrow network column speakers
 - Control speaker for electronic devices
 - Model construction
 - Electronic musical instruments

01.10.2015




Eigenschaften / Attributes

- Feuchtigkeitsimprägnierte Membran
- Metallausführung

- Moisturised cone
- Metal basket

FRS 5 X - 8 Ohm

Art. No. 2235



Technische Daten / Technical data

Nennbelastbarkeit Rated power	5 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	8 W
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	8 Ohm
Übertragungsbereich Frequency response	120–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	86 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB) Opening angle (-6 dB)	180°/4000 Hz
Resonanzfrequenz f _s Resonance frequency f _s	190 Hz
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	14 mm
Schallwandöffnung Cutout diameter	46 mm
Gewicht netto Net weight	0,14 kg
Gleichstromwiderstand R _{dc} D.C. resistance R _{dc}	7,7 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Q _{ms} Mechanical Q factor Q _{ms}	3,49
Elektrischer Q-Faktor Q _{es} Electrical Q factor Q _{es}	0,88
Gesamt-Q-Faktor Q _{ts} Total Q factor Q _{ts}	0,7
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen V _{as} Equivalent volume V _{as}	0,23 l
Effektive Membranfläche S _d Effective piston area S _d	12,5 cm ²
Dynamische bewegte Masse M _{ms} Dynamically moved mass M _{ms}	0,7 g
Antriebsfaktor B _{xl} Force factor B _{xl}	2,67 Tm
Temperaturbereich Temperature range	–25 ... 70 °C

01.10.2015

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Visaton:

[FRS 5 XTS - 8 ohm](#)