







B-Kodierung

4pol

5pol



Technische Daten:

Bemessungsspannung:	4pol 5pol
IEC 61076-2-101	250V 60V
Strombelastbarkeit:	7,5 A bei 40°C, mit 1,5 mm²
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	≥100 MΩ
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +85°C
IEC 60664-1	
Steckzyklen:	≥50
IEC 60512-9a	
Anschlussquerschnitt:	max. AWG 16 / max. 1,50 mm²
	(incl. Aderendhülse)

Werkstoffe:

Kontakt:	CuZn
Kontaktoberfläche:	CuSnZn (Weißbronze)
Kontaktträger:	PA6, UL 94 V-0
Kabdichtung:	Elastomere
O-Ring:	FKM / NBR
Überwurfmutter:	GD-Zn, Ni beschichtet
Gehäuse:	GD-Zn, Ni beschichtet

Montage:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW18: 36-000240
empfohlenes Drehmoment, Kontakt-Schraubanschluss:	0,3 Nm

c

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol:	Kabel-φ:
43-00280	SAL - 12B - RKC4 - S / 150 / A5220	4	4 - 8 mm
43-00281	SAL - 12B - RKC5 - S / 150 / A5220	5	4 - 8 mm

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: c / 30.05.16 KH A6152 Bezeichnung erweitert		 dim. in mm		Benennung: Kupplung M12x1, konfektionierbar, geschirmt, axial, Schraubanschluss, Profibus DP	
			Datum	Name		
	Kabeltoleranz:		gez.	23.10.13	Henneboel	Zeichnungsnr.: 43K1A2245
			gepr.	23.10.13	Strakerjahn	
	Allgemeintoleranz:				Artikelnr.: siehe Tabelle	
0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten						

CONEC®

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[43-00280](#)