




The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. An exemption does not apply to the reproduction and utilization of this document for private and non-commercial use only. Die Vervielfältigung, Verbreitung, die öffentliche oder geschäftliche Nutzung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzanmeldungen vorbehalten.



Sleeve (Stainless Steel)
Hülse (Edelstahl):



Materials/

Werkstoffe:

Contact/

Cu alloy, Au over Ni

Kontakt:

Sleeve/

Stainless Steel/

Hülse:

Edelstahl:

Installation specification/

Montagedaten:

Crimp-Tool/

360X10329X

Crimp-Werkzeug:

Tool Insert/

360X20039X

Werkzeug Einsatz:

Selector Settings/


7 for AWG 24

Selektor Einstellungen:


6 for AWG 26

5 for AWG 28

Stripping Dimensions/
Kabelvorbereitung:



Part no. / Art.-Nr.:	Plating / Veredelung:
132C15029X	min. 30 µin hard Gold over min. 50 µin Nickel min. 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
132J15029X	min. 50 µin hard Gold over min. 50 µin Nickel min. 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel

				dim. in mm	Signal Crimp-Contact Socket Contact Wire Size 24-28 <i>Signal Crimp-Kontakt Buchsenkontakt Kabelgröße 24-28</i>		
general tolerance/ <i>Allgemeintoleranz:</i> ISO 2768-m			Date/ <i>Datum</i>	Name			
		drawn/ <i>gez.</i>	15.07.10	Schmidt			
		appd./ <i>gepr..</i>	15.07.10	Koch			
Index: c Ä6258 15.08.16 JL	scale/ <i>Maßstab:</i> 7:1				dwg no / <i>Z.-nr.:</i>	16K1A2679	DIN- A4
Status: InBearbeitung							
RoHS & REACH compliant/ <i>konform</i>							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[132C11039X](#) [132C11049X](#) [132C15029X](#)