





PCB hole drillings
(PCB top side) /
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



b Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	125 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥5 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	-55 °C ... +125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Maximum torque	6 in.LB/
Value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	67 Ncm



b	Part no. / Part Marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:		Contact plating/ Kontakt Veredelung:									
	164A10339X		Gold Flash over Nickel Gold über Nickel									
	164B10339X		20 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel									
	164C10339X		30 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel									
		dim. in mm	D-SUB Female 25pos. Solder pin straight with threaded insert D-SUB Buchsenleiste 25pol. Lötstift gerade mit Gewindeeinsatz									
	<table><tr><td></td><td>Date/Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td>drawn/ gez.</td><td>27.09.16</td><td>Henneboel</td></tr><tr><td>appd./ gepr.</td><td>27.09.16</td><td>Lehmenkühler</td></tr></table>			Date/Datum	Name	drawn/ gez.	27.09.16	Henneboel	appd./ gepr.	27.09.16	Lehmenkühler	
	Date/Datum	Name										
drawn/ gez.	27.09.16	Henneboel										
appd./ gepr.	27.09.16	Lehmenkühler										
le/ Maßstab:												
2:1			<table><tr><td>dwg no / Z.-nr.:</td><td>16K1A3844</td><td>DIN- A3</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>1 / 1</td></tr></table>	dwg no / Z.-nr.:	16K1A3844	DIN- A3			1 / 1			
dwg no / Z.-nr.:	16K1A3844	DIN- A3										
		1 / 1										

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

CONEC:

[164A10149X](#) [164A10339X](#)