


D siehe Datenblatt Kabel

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	3pol 250 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥ 100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau


Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1	braun
3	blau
4	schwarz

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-14424	SAL - 12 - RSW3 - 2 / A1 / A1090	2m	PVC, grau, 3x0,34mm ² , LiYY Kabel: 781-A13300
43-14425	SAL - 12 - RSW3 - 3 / A1 / A1090	3m	
43-14426	SAL - 12 - RSW3 - 5 / A1 / A1090	5m	
43-14427	SAL - 12 - RSW3 - 10 / A1 / A1090	10m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RSW3 - ... / A1 / A1090	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Kabeltoleranz: L $\leq$ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	 dim. in mm	Benennung:	
			Stecker M12x1 gewinkelt	
			Zeichnungsnr.:	
	Allgemeintoleranz: 0 $\pm$ 0,50mm 0,0 $\pm$ 0,25mm 0,00 $\pm$ 0,10mm Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		43K1A1230	
			Artikelnr.: siehe Tabelle	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[43-14424](#)