






Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinkt



Technical specification/

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/
Spannungsfestigkeit: 1150 V, 50 Hz 1 min.

Current rating/
Strombelastbarkeit:

Quality class 1 + 2
Gütestufe 1 + 2 4 A max.

Quality class 3/
Gütestufe 3: 2 A max.

Temperature range/
Temperaturbereich:

Quality class 1
Gütestufe 1 - 65 °C ... + 125 °C

Quality class 2
Gütestufe 2 - 55 °C ... + 125 °C

Quality class 3
Gütestufe 3 - 25 °C ... + 85 °C

Mating cycles/
Steckzyklen:



Quality class 3 = 50
Gütestufe 3
Quality class 2 = 400
Gütestufe 2
Quality class 1 = 500
Gütestufe 1

Materials/

Werkstoffe:

Contact/
Kontakt: Cu alloy, Au over Ni
Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinkt

Insulator/
Isolierkörper: PC GF UL 94 V-1, grey/grau



Part no. / Part marked / Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class / Gütestufe:	Contact plating / Kontakt Veredelung:
101A10049X	3	Gold over nickel / 50 mating cycles Gold über Nickel / 50 Steckzyklen
101B10049X	2	Gold over nickel / 400 mating cycles Gold über Nickel / 400 Steckzyklen
101C10049X	1	Gold over nickel / 500 mating cycles Gold über Nickel / 500 Steckzyklen

Index: d Ä20-0202 28.04.2020 JLE		scale/ Maßstab: 2:1	CONEC®	dwg no / Z.-nr.: 10K1A017	DIN- A3 1 / 1
Status: Freigegeben	RoHS compliant/ konform				

dim. in mm	Date/ Datum	Name
drawn/ gez.	21.08.2008	Sonnenberg
appd./ gepr.	21.08.2008	Mickenbecker

Male connector 13pos.
0,150 inch / with straight solder pin
Messerleiste 13pol.
3,8 mm / mit geradem Lötstift

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[101A10049X](#)