





Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	125 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	-55 °C ... +125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Cu / Ni / Sn
Threaded lock/ Gewindebolzen:	Cu alloy, Sn over Ni
Fixing-Plate/ Zentrierplatte:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
PCB-Snap/ PCB-Clip:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/





Montagedaten:

Recommended torque Value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
PCB-Hole drillings/ Leiterplattenbohrbild:	see sheet 2/ siehe Seite 2
PCB thickness/ Leiterplatten Dicke:	1,6 mm

Part no. / Part Marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
164A20169X	3	Gold Flash over Nickel Gold über Nickel
164B20169X	2	20 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
164C20169X	1	30 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel

dim. in mm		D-SUB DUAL PORT 19.05mm 15pos. Female / 15pos. Female threaded lock, metal bracket, fixing plate, snap D-SUB DUAL PORT 19.05mm 15pol. Buchse / 15pol. Buchse Gewindebolzen, Metallwinkel, Zentrierplatte, Clip	
Index: a Original Status: InBearbeitung RoHS & REACH compliant/konform	scale/Maßstab: 2:1	drawn/ gez. 14.11.16 Henneboel appd./ gepr. 14.11.16 Lehmenkühler	dwg no / Z.-nr.: 16K1A3864
			DIN-A3
			1 / 2

PCB hole drillings
(PCB top side) /
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



			dim. in mm		D-SUB DUAL PORT 19.05mm 15pos. Female / 15pos. Female threaded lock, metal bracket, fixing plate, snap		
			drawn/ ges.	Date/ Datum	Name	D-SUB DUAL PORT 19.05mm 15pol. Buchse / 15pol. Buchse Gewindebolzen, Metallwinkel, Zentrierplatte, Clip	
			appd./ gepr.	14.11.16	Henneboel		
				14.11.16	Lehmenkühler		
Index:	a Original	scale/ Maßstab: 2:1			dwg no / Z.-nr.: 16K1A3864		DIN-A3
Status:	InBearbeitung						
RoHS & REACH compliant/ konform							2 / 2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[164A20169X](#)