








Technical specification:	Data-element:	Power-element:
Technische Daten:	Daten-Element:	Leistungs-Element:
No. of contacts/ Anzahl Kontakte:	4	3
Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	24 V DC	600 V AC/DC
Rated impulse voltage/ Bemessungsschlagspannung:	1 kV	6 kV
Current rating/ Strombelastbarkeit:	1,5 A / 30°C	14 A / 30°C
Contact resistance/ Kontaktwiderstand: IEC 60512	<10 mOhm	
Insulation resistance/ Isolationswiderstand: IEC 60512	>100 MOhm	
Impedance/ Impedanz:	100 Ohm	
Transmission according to/ Übertragung geprüft nach:	IEC 11801 "Class D"	
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand	
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2	
Temperatur range/ Umgebungstemperatur: static / fest verlegt flexible / bewegt	-30°C ... +80°C -10°C ... +70°C	
Mating cycles/ Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100	
Materials/ Flange: Werkstoffe: Flansch:		
Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./ Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.	
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA, UL 94 V-0	
Sealing/ Dichtung:	NBR	
Socket housing/ Flanschgehäuse:	CuZn, Ni	
Sealing Compound/ Verguss:	Polyurethane-resin, UL 94 Polyurethan-Harz, UL 94	
Materials/ RJ45: Werkstoffe:		
Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni / Au 0,3 gal.	
Contact carrier/ Kontaktträger:	PC, UL 94 V-0	
Shield/ Schirm	CuZn, Ni	
Moulding body/ Umspritzung:	TPU, UL 94 black / schwarz	
Installation specification/ Montage:		
Installation hole/ Montagelöcher:	see Fig.1 57K1A9999/ siehe Abb.1 57K1A9999	

Contact assignment / Kontaktbelegung:

1	yellow / gelb	AWG22	TX +	1
2	white / weiß	AWG22	RX+	3
3	blue / blau	AWG22	RX -	6
4	orange / orange	AWG22	TX -	2
shielding / Schirmung				
5	gn-ye / gn-ge	1,5 mm ²		
6	blue / blau	1,5 mm ²		
7	brown / braun	1,5 mm ²		

Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L1/ Länge L1:	Length L2/ Länge L2:	Cable/ Kabel:	Type/ Typ:						
57 - 03008	ENP - 17 - 1 - FSV1Pst2PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 0,5 / 0,5 / G6 / 150 / 034	0,5m	0,5m	Cable / Kabel: PUR, (4xAWG22) 781-G63400	Contacts Site A/ Kontakte Seite A:						
57 - 03009	ENP - 17 - 1 - FSV1Pst2PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 1 / 1 / G6 / 150 / 034	1m	1m		Male/ Stift (Power) Female/ Buchse (Data)						
57 - 03010	ENP - 17 - 1 - FSV1Pst2PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 2 / 2 / G6 / 150 / 034	2m	2m	Wires / Litzen: PPE, (3x1,5mm²)	Site B/ Seite B: RJ45 Male/ RJ45 Stecker						
57 - xxxxx	ENP - 17 - 1 - FSV1Pst2PEDbu4 - 45S - RS8.33 - ... / ... / G6 / 150 / 034	x	x								
tolerance of cable / wire/ Kabel- / Litzentoleranz:		L <= 5m: L ± 50mm L > 5m: L ± 2%		Receptacle B17, with square, Coding 1 Flansch B17, vierkant, Codierung 1							
general tolerance/ Allgemeintoleranz:		 dim. in mm									
0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ° ± 1,5°		<table><tr><th>Date/datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>29.11.2016</td><td>Becker</td></tr><tr><td>appd./ gepr., 29.11.2016</td><td>Schramm</td></tr></table>				Date/datum	Name	29.11.2016	Becker	appd./ gepr., 29.11.2016	Schramm
Date/datum	Name										
29.11.2016	Becker										
appd./ gepr., 29.11.2016	Schramm										
Index: a Original		scale/Maßstab:									
Status: InBearbeitung		1:1 (1,5:1)		dwg no / Z.-nr.: 57K1A1336							
RoHS & REACH compliant/ konform											
				DIN-A3							
				1 / 1							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[57-03009](#) [57-03008](#) [57-03010](#)