





Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/
Betriebsspannung: 250 V AC

Initial contact
resistance/
Anfangs-
Durchgangswiderstand: $\leq 20 \text{ m}\Omega$

Temperature range/
Temperaturbereich: $-55^\circ\text{C} \dots +125^\circ\text{C}$

Mating cycles/
Steckzyklen: Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Quality class 2 = 400
Gütestufe 2
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3





Materials/

Werkstoffe:

Contact/
Kontakt: Cu alloy, Au over Ni

Insulator/
Isolierkörper: PBTP UL 94 V-0, grey/gray

PCB hole drillings (PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild (Leiterplatten Oberseite)



Part no. / Part marked / Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating / Kontakt Veredelung:
122A10779X	3	Gold over nickel / 50 mating cycles Gold über Nickel / 50 Steckzyklen
122B10779X	2	Gold over nickel / 400 mating cycles Gold über Nickel / 400 Steckzyklen
122C10779X	1	Gold over nickel / 500 mating cycles Gold über Nickel / 500 Steckzyklen

				dim. in mm		Female Connector Type "C 1/2" 16pos. angled <i>Federleiste Type "C 1/2"</i> 16pol. <i>abgewinkelt</i>	
			Date/Datum	Name			
		drawn/ gez.	15.11.2017	Lehmenkühler			
		appd./ gepr.	16.11.2017	Henneboel			
Index: a Original		scale/Maßstab: 2 : 1			dwg no /		DIN- A3
Status: InBearbeitung					Z.-nr.: 12K1A933		
RoHS compliant/ konform							
							1 / 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[122A10779X](#)