






PCB hole drillings
(PCB top side) /
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)



b Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	125 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥5 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	-55 °C ... +125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	7,5 A (UL) / 5 A (CSA, VDE)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Maximum torque Value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	6 in.LB/ 67 Ncm
---	--------------------

b

Part no. / Part Marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
164A10329X	Gold Flash over Nickel Gold über Nickel
164B10329X	20 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
164C10329X	30 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
dim. in mm	
drawn/ gez. 04.03.03 appd./ gepr. 04.03.03 Date/Datum Name Schmidt Kühle	
Index: b Ä6332 27.09.16 K.H. Status: InBearbeitung RoHS & REACH compliant/ konform	
scale/Maßstab: 2:1	
D-SUB Female 15pos. Solder pin straight with threaded insert D-SUB Buchsenleiste 15pol. Lötstift gerade mit Gewindeeinsatz	
dwg no / Z.-nr.: 16K1A903 DIN-A3	
1 / 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[164A10329X](#)