





Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/
Betriebsspannung: 250 V AC

Initial contact
resistance/
Anfangs-
Durchgangswiderstand: $\leq 20 \text{ m}\Omega$

Temperature range/
Temperaturbereich: $-55 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +125 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Mating cycles/
Steckzyklen: Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Quality class 2 = 400
Gütestufe 2
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/
Kontakt: Cu alloy, Au over Ni

Insulator/
Isolierkörper: PBT GF UL 94 V-0, grey/grau

Installation specification/





Montagedaten:

PCB-Hole drillings/
Leiterplattenbohrbild: see Sheet 2/
siehe Seite 2

b	Part no. / Part marked Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class / Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
	122A10669X	3	Gold over nickel / 50 mating cycles Gold über Nickel / 50 Steckzyklen
	122B10669X	2	Gold over nickel / 400 mating cycles Gold über Nickel / 400 Steckzyklen
	122C10669X	1	Gold over nickel / 500 mating cycles Gold über Nickel / 500 Steckzyklen

				dim. in mm	Female Connector Type "C/2" 48pos. Solder pin straight 2,5mm <i>Federleiste Type "C/2"</i> 48pol. Lötstift gerade 2,5mm	
			Date/datum	Name		
		drawn/ gez. appd./ gepr..	30.08.2001	Parei		
			30.08.2001	E. Mickenbecker		
Index: b Ä6942 06.11.2017 L.U.	scale/Maßstab: 2 : 1			dwg no /	12K1A165A	DIN-A3
Status: InBearbeitung				Z.-nr.:		
RoHS compliant/ konform						

PCB hole drillings (PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild (Leiterplatten Oberseite)



dim. in mm

Female Connector Type "C/2"
48pos. Solder pin straight 2,5mm
Federleiste Type "C/2"
48pol. Lötstift gerade 2,5mm

drawn/ gez.	Date/Datum	Name
appd./ gepr.	30.08.2001	Parei
	30.08.2001	E. Mickenbecker

Index: b Ä6942 06.11.2017 L.U.	scale/Maßstab:
Status: InBearbeitung	2 : 1
RoHS compliant/ konform	



dwg no / Z.-nr.:	12K1A165A	DIN- A3
		2 / 2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[CONEC:](#)

[122A10669X](#)