



Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.

Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric





Steckmarkierung
keying indication

Nur Einsatz dargestellt
view only insert



empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

PSU grau
/PSU grey

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu-alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:

Kontakte/Contacts:

gal. Au

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø0.7mm₂
0.38 mm₂
AWG 22

Pruefspannung/Test Voltage:

1.35 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts:
6 polig / 6 position:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

7.5 A
5.6 A

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

K11MC7-P06LFG0-65__	> 5.3 - 6.5 mm	K11MC7-P06LFG0-__60	blau / blue
K11MC7-P06LFG0-52__	> 4.0 - 5.2 mm	K11MC7-P06LFG0-__70	grau / grey
K11MC7-P06LFG0-39__	> 2.7 - 3.9 mm	K11MC7-P06LFG0-__80	schwarz / black
Oxaion-ID	KabelØ cableØ	Oxaion-ID	Farbe Pos. 40/ colour pos. 40

		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		CAD-Nr.: design-ID: 00165585		Maßstab: scale: 5:1	
Status/state: Approved		Version: revision: -		Format: size: A3	
Erstellt/prepared	21.06.2019	cbrey	Teile-ID: part-ID:		Einheit: dim.: mm
Geaendert/revised	21.06.2019	cbrey	Oxaion-Nr.: K11MC7-P06LFG0-__		Bl.: sheet: 1
Freigabe/released	24.06.2019	rtrager	Ursprung/origin.:		
ODU-MUEHL DORF	Datum/date	Name/name			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[K11MC7-P06LFG0-5280](#)