



Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.


Nur rol gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Creo Parametric




nur Einsatz dargestellt
/view only insert




Montagebohrung Panel Cutout


Steckmarkierung
/keying indication




Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
2:1




G91MA_--




G91MC_--




G91ME_--



G91MH_--



G91MJ_--



2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehaeuse/Housing:

siehe Tabelle
/see table

Kontakte/Contacts:

Cu-Legierung
/cu alloy

Isolierkoerper/Insulation Body:

PEEK

Oberflaechen/Surfaces:

Kontakte/Contacts:

gal. Au

Schutzart/Protection class:
im gesteckten Zustand
/plugged condition

IP 50

KontaktØ/ContactØ:
Anschluß/Termination:
Loet/solder

Ø1.3 mm
0.5mm
AWG 20

Pruefspannung/Test Voltage:

1.9 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load:
Einzelkontakte/single contacts
3 polig / 3 position:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

12 A
12 A

1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm
Sechskanmutter bei der Montage bitte
mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern

1) max. torque value 1.0 Nm
Please use 3M Scotch-Weld DP-190
for screw locking

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach
DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009
connectors without switching capacity (COC) !

G91M_2-P03LPH9-0000	PSU rot / red
G91M_3-P03LPH9-0000	PSU weiß / white
G91M_4-P03LPH9-0000	PSU gelb / yellow
G91M_5-P03LPH9-0000	PSU gruen / green
G91M_6-P03LPH9-0000	PSU blau / blue
G91M_7-P03LPH9-0000	PSU grau / grey
G91M_8-P03LPH9-0000	PSU schwarz / black
G91M_G-P03LPH9-0000	PEI grau / grey
G91M_S-P03LPH9-0000	PEI schwarz / black
ODU-Nr. /ODU-ID	Farbe Pos.10 /color Pos.10

		 A PERFECT ALLIANCE.	Benennung/description:		Werkstoff: material: seeBOM
			Geraeteteil cpl.		
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015			Zeichnungs-Nr.: Drawing-Id.: 00202177		Format: size: A
Status/state: Approved			Version: revision: -		
Erstellt/prepared	28.04.2021	cbrey	Material-Nr.: Material-Id.:	Bl.: sheet: 1	
Geaendert/revised	28.04.2021	cbrey	ODU-Nr.: ODU-Id.: G91M__-P03LPH9-0000		
Freigabe/released	28.04.2021	rtrager			
ODU-Muehldorf	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.:		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

[G91M07-P03LPH9-0000](#) [G91MA7-P03LPH9-0000](#) [G91MC7-P03LPH9-0000](#)