


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder ververvielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.





Nur rat gestiegene oder auf Lauffahrt gedruckte Dokumente unterliegen den Änderungsbedingungen und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER




Nur Einsatz dargestellt!
/view only insert!



2:1

Anschlussplan /connecting diagram	
Einsatz / insert	Kabel / cable
1	weiß / white
2	schwarz / black
3	rot / red
4	grün / green
5	gelb / yellow
Prüfspannung: 750 V AC für 500ms /test voltage for 500ms	

empfohlene Abisolierlänge
/recommended cable preparation



				Maße ohne Toleranzangabe nach Mittel DIN ISO 2768		Rahteil:		Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
				2009		Tag	Name	Benennung:	
				Bearb.		07.09.	T.Brand	Stecker konf.	
				Gepr.					
				Norm.					
				b		11.01.10	T.Brand	Zeichnungs-Nr.:	
				a		07.12.09	Kammerbauer	C00 707 100 050 013	
				Aend.zust.		Datum	Name	Ersatz fuer:	
								Nr.	



otto dunkel gmbh

C00 707 100 050 018	5000±15	5025
C00 707 100 050 017	3000±15	3025
C00 707 100 050 016	2000±10	2025
C00 707 100 050 015	1500±10	1525
C00 707 100 050 014	1000±10	1025
C00 707 100 050 013	500±5	525
Zeichnungs-Nr.	Länge "L" /length "L"	Schneidlänge /cutting length

CAD-Nr.:	00043483	Bl.: 1
----------	----------	--------

Massstab: 5:1

Vervielf. Pause

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU USA:

C00-707-100-050-018